

VARIOfit **chariot peu encombrant**

force 400 kg, plateau longueur x largeur 880 x 500 mm, plateforme en bois, rehausse 1 ridelle (tube d'acier), plusieurs chariots, peu encombrants car empilables, châssis en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec frein et protège-pieds, roues avec bandage TPE



Numéro d'article: 202958

VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Chariot peu encombrant (C+C)

Force 400 kg





chariot peu encombrant

- force 400 kg
- plateau longueur x largeur 880 x 500 mm
- hauteur de charge 270 mm
- plateforme en bois
- rehausse 1 ridelle (tube d'acier)
- plusieurs chariots, peu encombrants car empilables
- châssis en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec frein et protège-pieds
- roues avec bandage TPE
- 12 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	rabattable	non
type de chariot	chariots à dossier	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
type de chariot à dossier	chariot peu encombrant	pneumatique	TPE
charge	400 kg	roulement	roulement à billes
hauteur de charge	270 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec frein et protège-pieds
longueur de plateau	880 mm	disposition des roues	rectangulaire
largeur de plateau	500 mm	hauteur	950 mm
matériau de plateforme	bois	largeur	640 mm
rehausses	1 ridelle (tube d'acier)	couleur	bleu gentiane // RAL5010
emboîtable	oui	garantie	12 années
matériau	acier	Poids	26 kg
poignée	1 pièce		

Cela s'adapte aussi ...

215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm