

## **bott** **werkbank** verso

hoogte x breedte x diepte 830 - 930  
x 2000 x 600 mm, tafelblad van  
multiplex, uitrusting: 3 laden, 2  
kasten, Met vleugel deur, onderstel  
met slag- en krasvaste  
poedercoating in RAL7035 lichtgrijs,  
front met slag- en krasvaste  
poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

**Artikelnummer: 231844**



### werkbank








- hoogte x breedte x diepte 830 - 930 x 2000 x 600 mm
- tafelblad van multiplex
- bladdikte 30 mm
- uitrusting: 3 laden, 2 kasten
- links 1 kast
- midden 3 laden
- rechts 1 kast
- laden hoogte 1x125 mm / 2x175 mm
- draagvermogen per lade 75 kg
- ladegeleider 100 %
- Met vleugel deur
- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs



- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- Leveringstoestand voorgemonteerd

## Technische details





|                           |                     |                     |                       |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| meubeltype                | tafel               | draagvermogen lade  | 75 kg                 |
| type tafel                | werkbank            | uittrekbare lade    | 100 %                 |
| hoogte                    | 830-930 mm          | materiaal plaat     | multiplex             |
| breedte                   | 2000 mm             | materiaal onderstel | staal                 |
| diepte                    | 600 mm              | oppervlak onderstel | m. poedercoating      |
| dikte plaat               | 30 mm               | kleur onderstel     | lichtgrijs // RAL7035 |
| in hoogte verstelbaar     | ja                  | oppervlak front     | m. poedercoating      |
| werkbank uitrusting       | 3 laden, 2 kasten   | kleur voorkant      | lichtgrijs // RAL7035 |
| onderbouwelementen links  | 1 kast              | deuren aantal       | 2 stuks               |
| onderbouwelementen midden | 3 laden             | type deur           | vleugeldeur           |
| onderbouwelementen rechts | 1 kast              | verrijdbaar         | nee                   |
| laden aantal              | 3 stuks             | levering            | voorgemonteerd        |
| laden aantal x hoogte     | 1x125 mm / 2x175 mm | gewicht             | 115,116 kg            |

## Gerelateerde Producten

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 232988 |  | scheidings- en vakkenwanden, met 3 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag   |
| 232989 |  | scheidings- en vakkenwanden, met 3 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag   |
| 232990 |  | scheidings- en vakkenwanden, met 6 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag   |
| 232991 |  | scheidings- en vakkenwanden, met 6 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag   |
| 232992 |  | scheidings- en vakkenwanden, met 9 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag   |
| 232993 |  | scheidings- en vakkenwanden, met 9 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag   |
| 233014 |  | schuimstofelement, lengte x breedte 525 x 550 mm, van rubber in zwart   |
| 233054 |  | binnenlade, hoogte x breedte x diepte 125 x 525 x 550 mm, volledig uittrekbaar, draagvermogen 75 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 233058 |  | binnenlade, hoogte x breedte x diepte 175 x 525 x 550 mm, volledig uittrekbaar, draagvermogen 75 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs |
| 233447 |  | lade-indelingsset, met 15 vakken, van polypropyleen in lichtgrijs   |

### Dit past ook bij ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 102657 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen  |
| 217145 |  | handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal  |
| 218389 |  | bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder   |
| 230322 |  | draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchroomd, frame met 5 wielen |