


KERN

balance à bascule SXS 300K-2M

plateforme en acier inoxydable,
largeur x profondeur 650 x 500 mm,
plage de pesage entre 300 kg,
Lisibilité par incréments de 100 g

Numéro d'article: 235929








KERN balance à bascule SXS 300K-2M

- Étalonnable
- plateforme en acier inoxydable, largeur x profondeur 650 x 500 mm
- plage de pesage entre 300 kg
- Lisibilité par incréments de 100 g
- Avec les fonctions réglage (CAL), quantité, étalonnage, Hold
- équipé de pupitre de commande séparé
- indice de protection IP68 : pénétration de l'eau et de corps étrangers
- bloc d'alimentation CA 220V-240V

type de balance	balance à bascule	balance fonctions	réglage (CAL), quantité, étalonnage, Hold
étalonnable	oui	indice de protection IP	68 : pénétration de l'eau et de corps étrangers
matériau de plateforme	acier inoxydable	alimentation	bloc d'alimentation CA 220V-240V
largeur de plateforme	650 mm	équipement balance	pupitre de commande séparé
profondeur de plateforme	500 mm	fonction de comptage des pièces	oui
plage de pesage	300 kg	étalonnage	oui
lisibilité	100 g	Poids	38 kg

Cela s'adapte aussi ...

216459		ruban d'emballage PVC, support en PVC avec colle en caoutchouc naturel, roulettes longueur x largeur 66 m x 50 mm, épaisseur 65 µm, en marron
217145		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal
221342		bac compartimentable en carton, capacité 5,7 l, hauteur x largeur x profondeur 110 x 200 x 305 mm, en caisse carton, 1 onde, en marron avec enveloppe extérieure en papier kraft
231458		caisse carton repliable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 1 onde, longueur x largeur x hauteur intérieur 290 x 185 x 85 mm, tablette automatique, verrouillable avec fermeture auto-adhésive
235833		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 60 x 102 x 100 mm, capacité 0,5 l, en polypropylène en bleu