

Cascoo bokwiel

draagvermogen 200 kg, met polyamide-banden, diameter 125 mm, naaf met RVS-glijlager, velg van polyamide, bevestiging met plaat

Artikelnummer: 243198



bokwiel

- draagvermogen 200 kg
- met polyamide-banden
- diameter 125 mm
- schroefgatafstand 80/77x60 mm
- naaf met RVS-glijlager
- velg van polyamide
- behuizing van staal
- bevestiging met plaat

Technische details

transporttechniek	rollen	wiellager	glijlager
roltype	transportapparaatwielen	bevestigingselement	plaat
bouwmodel	bokwiel	materiaal behuizing	staal
draagvermogen	200 kg	rem	zonder
banden	polyamide	afstand schroefgat	80/77x60 mm
wiel-ø	125 mm	gewicht	0,473 kg
materiaal velg	polyamide		

