

## Scangrip hoofdlamp HEAD LITE A

Lampen: COB-led, met verstelbare hoofdband en sensor met contactloze aan/uit-schakelaar, straalhoek 120 / 100 °, met batterijgebruik

SCANGRIP

3 YEARS  
WARRANTY



Artikelnummer: 254565



hoofdlamp

- Geschikt voor vochtige werkomgeving
- hoogte x breedte x diepte 40 x 70 x 35 mm
- Lampen: COB-led
- met verstelbare hoofdband en sensor met contactloze aan/uit-schakelaar
- brandduur 6 - 60 h
- straalhoek 120 / 100 °
- van 10 tot 100 % dimbaar
- kantelbaar
- met batterijgebruik
- compatibel met 3x 1,5V alkaline AAA
- temperatuurbestendig van -10 °C tot +40 °C
- beschermingsklasse IP54: stofafzetting aan de binnenkant, spatwater alle richtingen
- levering inclusief batterij



- 3 jaar garantie

## Technische details

gereedschapstype	industrielamp	lampkop functie	kantelbaar
type lamp	hoofdlamp	lamp functie	van 10 tot 100 % dimbaar
geschikt voor (branches)	vochtige werkomgeving	hoogte	40 mm
type lamp	COB-led	breedte	70 mm
brandduur	6-60 h	diepte	35 mm
lichtstroom	15-150	temperatuurbereik	-10 °C tot +40 °C
dimbaar	ja	ip beschermingsklasse	54: stofafzetting aan de binnenkant, spatwater alle richtingen
afstraalhoek	120-100 °	inhoud levering	inclusief batterij
spanningsverzorging	batterijgebruik	garantie	3 jaar
batterijtype	3x 1,5V alkaline AAA	WEEE-apparaatsoort	lampen cat. 3
lamp uitrusting	verstelbare hoofdband, sensor met contactloze aan/uit-schakelaar	gewicht	0,18 kg