

## C+P

### wasgoedverdeelkast

#### Classic Plus

hoogte x breedte x diepte 1950 x 600 x 500 mm, vak breedte 300 mm, Afsluitbaar met cilinderslot, deuren gemeenschappelijk afsluitbaar, onderbouw sokkel, romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RAL6011 resedagroen

Artikelnummer: 261297

Classic+



#### wasgoedverdeelkast

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 600 x 500 mm
- vak breedte 300 mm
- deuraanslag beide zijden
- deuropeningshoek 110 °
- per vak 4 vaste legborden
- dubbele openslaande deur met ventilatiesleuven en etikettenlijsten
- inliggende deuren met binnenliggende penscharnieren
- Elke deur is standaard uitgerust met een systeem voor gedempte sluiting
- Hoge stabiliteit en torsiestijfheid dankzij materiaalversterking op belangrijke punten en de geavanceerde BIONIC Steel Frame-structuur bestaande uit vouwen, steunen en tussenruimten

- Afsluitbaar met cilinderslot
- deuren gemeenschappelijk afsluitbaar
- Extra ventilatieopening in de behuizing
- onderbouw sokkel
- constructie van staal, stevig gelast
- romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- front met moffellak in RAL6011 resedagroen
- inbraakwerend conform niveau B volgens DIN 4547-2
- 10 jaar garantie

## Technische details

|                      |  |                                     |  |
|----------------------|--|-------------------------------------|--|
| meubeltype           | kast                                       | oppervlak romp                      | gemoffeld  |
| type kast            | garderobe-/vakkenkast                      | oppervlak front                     | gemoffeld  |
| vakken               | 2 stuks                                    | kleur onderbouw                     | lichtgrijs // RAL7035  |
| hoogte               | 1950 mm                                    | kast uitrusting                     | 4 vaste legborden  |
| breedte              | 600 mm                                     | legborden / schappen<br>aantal      | 8 stuks  |
| diepte               | 500 mm                                     | legbord-/niveautype                 | legbord  |
| breedte vak          | 300 mm                                     | type deur                           | dubbele openslaande<br>deur met ventilatiesleuven<br>en etikettenlijsten |
| scheidingswand       | ja   | deuraanslag                         | beide zijden   |
| onderbouw            | sokkel                                     | deur uitvoering                     | inliggend, binnenliggende<br>penscharnieren                              |
| afsluitbaar          | ja   | openingshoek deur                   | 110 °  |
| sluitsysteem         | cilinderslot                               | stabiliteit / versterking /<br>vers | vouwen, steunen  |
| sluitfunctie         | deuren<br>gemeenschappelijk<br>afsluitbaar | opstelling                          | wand   |
| materiaal            | staal                                      | garantie                            | 10 jaar  |
| materiaal verwerking | gelast                                     | ventilatie                          | behuizing en front   |
| hoogte onderbouw     | 100 mm                                     | deurdemping                         | ja   |
| kleur romp           | lichtgrijs // RAL7035                      | norm                                | niveau B volgens DIN 4547-<br>2   Inbraakwerend                          |
| kleur voorkant       | resedagroen // RAL6011                     | gewicht                             | 42,1 kg  |

## Gerelateerde Producten

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 271455 |  | schuin opzetdak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 600 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs   |
| 272037 |  | openslaande deur met perforaties, voor garderobekast of lockersysteem, van staal   |
| 272039 |  | gladde openslaande deur, zonder ventilatieopeningen, voor garderobekast of lockersysteem, van staal, meerprijs per deur! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 272046 |  | schuin opzetdak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 600 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak   |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 272050 |    | begrenzer deuropeningshoek 90°, voor garderobekast of lockersysteem, van staal                                 |
| 272051 |    | spiegel, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 110 x 90 mm, van glas  |
| 272052 |    | kledinghanger, voor garderobekast, met speciale ophanging, van hardhout gelakt in zwart                        |
| 272054 |    | etikethouder, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, van kunststof                      |
| 272058 |    | nivelleervoeten voor lockers met voeten of sokkel  |
| 272063 |    | Safe-O-Mat, voor garderobekast of lockersysteem, voor 1- of 2-euro-munten                                      |
| 272064 |    | deur met krasbescherming, Voor cilinderslot, van kunststof   |
| 272065 |   | nummerbord, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 30 x 50 mm, van RVS |
| 272067 |  | nummerbord, Voor cilinderslot, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 79 x 45 mm, van kunststof             |