

## Rollcart chariot caisse

force 1500 kg, plateau longueur x largeur 1960 x 960 mm, plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, imperméable, rehausses : 4 parois, 3 parois rabattables, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 4 roues, roues avec bandage air



**Numéro d'article: 404921**

## Rollcart Remorque à timon manuel

### Force 1500 kg



chariot caisse

- force 1500 kg
- plateau longueur x largeur 1960 x 960 mm
- hauteur de charge 500 mm
- plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, imperméable
- rehausses : 4 parois, 3 parois rabattables
- direction avant-train pivotant sur couronne à billes
- timon en forme de ciseau avec sécurité anti-chute
- avec poignée de sécurité
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- 4 roues
- roues avec bandage air
- disposition des roues rectangulaire
- 5 années de garantie

## Détails techniques



|                         |  |                          |                          |
|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| appareil de manutention | chariot de manutention                               | norme européenne         | non                      |
| type de chariot         | chariot caisse                                       | matériau de plateforme   | plaque de contreplaqué   |
| charge                  | 1500 kg  | surface de plateforme    | antidérapant             |
| rehausse                | 4 parois   | exécution de plateforme  | imperméable              |
| fonction rehausse       | 3 parois rabattables                                 | équipement chariot       | sans équipement          |
| hauteur rehausse        | 250 mm   | nombre/type de roulettes | 4 roues                  |
| longueur de plateau     | 1960 mm  | pneumatique              | air                      |
| largeur de plateau      | 960 mm   | roulement                | roulement à billes       |
| hauteur de charge       | 500 mm   | disposition des roues    | rectangulaire            |
| matériau                | acier  | type de frein            | frein automatique        |
| hauteur                 | 500 mm   | fonction frein           | agit sur les roues avant |
| direction               | direction avant-train pivotant sur couronne à billes | surface de châssis       | finition peinture époxy  |
| barre directrice        | oui  | couleur                  | bleu gentiane // RAL5010 |
| timon                   | timon en forme de ciseau avec sécurité anti-chute    | garantie                 | 5 années                 |
| poignée de sécurité     | oui  | Poids                    | 141 kg                   |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 203332 |   | œillet de traction pour chariot à timon, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 203333 |  | attelage de remorque, avec boulons, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal      |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 149422 |  | palan manuel à chaîne, charge de traction 3000 kg, levée standard longueur 3 m, nombre de brins 1   |
| 210710 |  | transpalette élévateur hydraulique, force 1000 kg, longueur de fourche 1150 mm, largeur de portée 540 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc, largeur x Ø 50 x 180 mm, galets de fourche avec bandage nylon, largeur x Ø 82 x 80 mm |
| 215911 |  | caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm  |
| 221143 |  | gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9   |
| 221309 |  | gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique  |
| 505133 |  | ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm   |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 529663 |  | <p>protège-câbles, Pour vitesses &lt; 10 km/h, élément de base, largeur x profondeur 1200 x 210 mm, hauteur de passage 65 mm, en caoutchouc recyclé en noir, 3 goulottes, 2 x 20 mm, 1 x 45 mm</p> |
| 670524 |  | <p>sangle d'arrimage, sangle d'arrimage en une partie, avec levier à rochet autobloquant, force traction 5 t , longueur de la courroie 8000 mm, largeur 50 mm, en orange</p>                       |