

steekwagen

RuXXac Business Exclusive

draagvermogen 125 kg, steekplaat
breedte x diepte 490 x 410 mm,
steekplaat en wielen
plaatsbesparend inklapbaar,
constructie van roestvrij
staal/aluminium/kunststof, wielen
met polymeer-banden



2 YEARS
WARRANTY

Artikelnummer: 503195

Inklapbare steekwagen RuXXac Business Exclusive

steekwagen

- draagvermogen 125 kg
- steekplaat breedte x diepte 490 x 410 mm
- steekplaat en wielen plaatsbesparend inklapbaar
- ladingbeveiliging door spanband
- constructie van roestvrij staal/aluminium/kunststof
- hoogte x breedte 1130 x 490 mm
- neerklapbare beugelgreep
- wielen met polymeer-banden
- wiel Ø 180 mm
- 2 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	banden	polymeer
type kar	steekwagen	wiel-Ø	180 mm
draagvermogen	125 kg	veiligheidsgreep	nee
breedte schep	490 mm	hoogte	1130 mm
diepte schep	410 mm	in-/uitklaphoogte	730 mm
materiaal	roestvrij staal/aluminium/kunststof	breedte	490 mm

in-/uitklapbaar	ja	in-/uitklapbreedte	490 mm
klapfunctie	steekplaat // wielen	in-/uitklapdiepte	55 mm
trapslede	nee	garantie	2 jaar
ladingbeveiliging	spanband	gewicht	6,3 kg

Dit past ook bij ...

149740



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 320 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/blauw, Wanden gesloten, bodem gesloten