

kabelstrop

4 strengen, draagvermogen 0 - 45° /
45 - 60° 8400 / 6000 kg, nuttige
lengte 1 m, kabel-Ø 20 mm, met
haak met brede bek

Artikelnummer: 505061



Kabelstrop

met 4 strengen

kabelstrop

- 4 strengen
- draagvermogen 0 - 45° / 45 - 60° 8400 / 6000 kg
- nuttige lengte 1 m
- kabel-Ø 20 mm
- met haak met brede bek
- van staal
- conform DIN EN 13414-1 en de aanbevelingen van FSA

Technische details

hijswerktuig	aanslagmiddel	aantal bundels	4 stuks
aanslagmiddel	kabelstrop	haaktype	haak met brede bek
draagvermogen (enkelvoudig direc	8400 kg	diameter kabel	20 mm
draagvermogen 0-45°	8400 kg	materiaal	staal
draagvermogen 45-60°	6000 kg	norm	DIN EN 13414-1 //

	aanbevelingen FSA
nuttige lengte 1 m	gewicht 27,56 kg

Gerelateerde Producten

505081	·	extra lengte voor kabelstrop, draagvermogen 8400 kg, 4 strengen, meerprijs per meter! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
--------	---	---