

## hofs

### rayonnage pour classeurs - rayonnage complet (élément de départ et 2 éléments suivants)

hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2830 x 335 mm, charge maximale par élément 650 kg / charge max. par tablette 60 kg, 3 éléments standard avec 6 niveau(x) chacun, avec tablettes en tôle d'acier / 6 hauteurs de classeur, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion



Numéro d'article: 526703



### hofs Rayonnages sans boulons pour classeurs

#### Rayonnage complet (élément de départ et suivant)

hofs rayonnage pour classeurs - rayonnage complet (élément de départ et 2 éléments suivants)

- Convient pour salles d'archives
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2830 x 335 mm
- charge maximale par élément 650 kg / charge max. par tablette 60 kg









- largeur x profondeur compartiment 2830 x 300 mm
- 3 éléments standard avec 6 niveau(x) chacun, avec tablettes en tôle d'acier / 6 hauteurs de classeur
- niveaux avec rebord antichute et rebord de tablette latéral du niveau supérieur pour éviter les chutes de classeurs
- Réglable au pas de 25 mm
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- Stabilité élevée grâce aux croisillons
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- volume de livraison : 1 rayonnage de base avec 2 échelles et 2 rayonnages suivants avec 1 échelle, croisillons et plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté
- sécurité des matériaux, de la structure et de la statique pour utilisation en entreprise confirmée par le label de qualité RAL-RG 614/1 (H44)
- 5 années de garantie





## Détails techniques

| type de meuble                   | rayonnage                                      | stabilité / raidissement / renfo | croisillons  |
|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| type de rayonnage                | rayonnage pour classeurs                       | utilisation                      | unilatéral   |
| rayonnage modulaire              | système emboîtable                             | matériau                         | acier  |
| champ de rayonnage               | rayonnage complet                              | équipement rayonnage             | tablettes  |
| nombre d'éléments standard       | 3 pièce  | largeur de compartiment          | 2830 mm  |
| convient pour (secteurs)         | salles d'archives                              | profondeur de compartiment       | 300 mm   |
| hauteur                          | 2000 mm  | hauteurs de classeurs            | 6 pièce  |
| largeur                          | 2830 mm  | surface de tablette              | galvanisé  |
| profondeur                       | 335 mm   | surface de montant               | galvanisé  |
| nombre de tablettes/niveaux      | 6 pièce  | exécution couleur                | galvanisé  |
| charge maxi par tablette         | 60 kg  | volume de livraison              | 1 rayonnage de base avec 2 échelles et 2 rayonnages suivants avec 1 échelle, croisillons et plateaux conf. à l'offre |
| charge maxi par élément          | 650 kg   | livraison                        | démonté  |
| type tablette/niveau             | tablette en tôle d'acier                       | certification                    | GS // label de qualité RAL   |
| équipement des tablettes / nivea | rebord antichute // rebord de tablette latéral | garantie                         | 5 années   |
| tablettes / niveaux à hauteur ré | oui  | Poids                            | 62,1 kg  |
| tablette réglable au pas         | 25 mm  |                                  |  |

## Accessoires

|        |  |  |
|--------|--|--|
|        |   |  |
| 652748 |   | rayonnage pour classeurs - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 760 x 335 mm, charge maximale par élément 650 kg / charge max. par tablette 60 kg, 6 niveau(x) avec tablettes en tôle d'acier / 6 hauteurs de classeur, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion  |
| 652781 |   | rayonnage pour classeurs - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1010 x 335 mm, charge maximale par élément 650 kg / charge max. par tablette 60 kg, 6 niveau(x) avec tablettes en tôle d'acier / 6 hauteurs de classeur, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 653977 |   | tablette pour rayonnage pour classeurs, largeur x profondeur 750 x 300 mm, pour une charge max. par tabl. de 60 kg, équipé de rebord antichute et pliage de sécurité, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion  |
| 658835 |   | tablette pour rayonnage pour classeurs, largeur x profondeur 1000 x 300 mm, pour une charge max. par tabl. de 60 kg, équipé de rebord antichute et pliage de sécurité, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion   |
| 868292 |   | montant pour rayonnage de base, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris RAL5010 bleu gentiane, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal   |
| 868419 |   | montant pour rayonnage rapporté, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris RAL5010 bleu gentiane, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal  |
| 953347 |  | séparateur à compartiments, sans appui mural, convient pour 25 mm hauteur de pli de tablette, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris RAL7035 gris clair   |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 146193 |  | mini chariot, force 50 kg, avec 3 plateau(x), hauteur x longueur x largeur 1065 x 650 x 360 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir, Avec 2 tablettes en fil, 1 tablette en fil, avec bandage caoutchouc |
| 528204 |  | marchepied sur roulettes, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris gris, repose-pied diamètre 290 mm, soubassement avec 3 roulettes à ressort  |
| 529925 |  | escabeau de bureau léger, accès à un côté, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), hauteur d'estrade 0,85 m, largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium   |
| 551468 |  | carton de déménagement, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en qualité Kraft liner coloris marron, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 585 x 380 x 325 mm, Pour colis jusqu'à 40 kg                  |