


hofs breedvakstelling

aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 2020 x 635 mm, vaklast 350 kg, 4 niveaus met Stalen bodem, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 992939



hofs
REGALSYSTEME



hofs Breedvakstelling

Aanbouwstelling

breedvakstelling

- aanbouwveld
- kliksysteem
- geschikt voor grote goederen
- hoogte x breedte x diepte 2500 x 2020 x 635 mm
- veldlast 2000 kg
- vaklast 350 kg













- vak breedte x diepte 2000 x 600 mm
- 4 niveaus met Stalen bodem
- Per 25 mm verstelbaar
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- staander met voetplaten en profielafdekplaten van kunststof aan bovenzijde voor een nette afwerking aan de boven- en onderkant
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie

Technische details





| | | | |
|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|--|
| meubeltype | stelling | in hoogte verstelbaar legbord | 25 mm |
| stellingtype | breedvakstelling | gebruik | tweezijdig |
| stellingsysteem | kliksysteem | oppervlak legbord | verzinkt |
| stellingveld | aanbouwveld | oppervlak standaard | verzinkt |
| geschikt voor (product/materiaal) | grote goederen | stelling uitrusting | legborden |
| materiaal | staal | staander uitrusting | voetplaten, profielafdekplaten aan bovenzijde |
| hoogte | 2500 mm | opstelhoek uitrichting | recht |
| breedte | 2020 mm | stabiliteit/versteviging/schoren | hoge stabiliteit door geprofileerde diepteverbindingsschoren |
| diepte | 635 mm | kleur uitvoering | verzinkt |
| vaklast | 350 kg | certificering | GS // RAL-keurmerk |
| vakbreedte | 2000 mm | inhoud levering | aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod |
| veldlast | 2000 kg | levering | gedemonteerd |
| vakdiepte | 600 mm | garantie | 5 jaar |
| legborden / schappen aantal | 4 stuks | gewicht | 106,33 kg |
| legbord-/niveautype | Stalen bodem | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 150123 |  | muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 510564 |  | breedvakstelling, aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1520 x 635 mm, vaklast 350 kg, 4 niveaus met Stalen bodem, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag |

| | | |
|--------|---|---|
| 510566 |  | breedvakstelling, aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 2270 x 635 mm, vaklast 350 kg, 4 niveaus met Stalen bodem, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag |
| 510568 |  | breedvakstelling, aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 2520 x 635 mm, vaklast 350 kg, 4 niveaus met Stalen bodem, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag |
| 589561 |  | zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 2500 x 600 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, massief plaatstaalwand |
| 597763 |  | vakverdeler, voor schroefstelling, hoogte x diepte 300 x 600 mm, vrijstaand, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 868419 |  | paal voor aanbouwstelling, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 870523 |  | zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 2500 x 600 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, roosterwand, maaswijdte 50 x 50 mm |
| 870705 |  | zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 2500 x 600 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, perforatieplaatwand |
| 993272 |  | legbord voor breedvakstelling, breedte x diepte 2000 x 600 mm, voor een vaklast van 350 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 213052 |  | tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm |
| 217213 |  | EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken |
| 231461 |  | in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem |
| 991798 |  | bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit |