

1 – 3 Gitterwagen

Tragfähigkeit 500 kg

Ideal zum Zwischenlagern und Transportieren. Zugdeichsel als Zubehör lieferbar. Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Gitter-Maschenweite 50 x 50 mm.

Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rad-Ø 200 mm, Vollgummireifen, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

1 Eine Längsseite offen

Abb. mit Zugdeichselset.

2 Eine Längsseite mit einhängbarer Gitterwand

2 Kastenverschlüsse für Vorhängeschlösser.

3 Eine Längsseite mit abschließbarer Doppel-Flügel-tür

Basquille-Verschluss mit gleichschließendem Zylinderschloss.

4 Gitterwagen komplett mit Fachböden

Tragfähigkeit 500 kg

Komplett mit 2 Fachböden und abschließbarer Doppelflügeltür.

Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Gitter-Maschenweite 50 x 50 mm.

Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rad-Ø 200 mm, Vollgummireifen, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

Zubehör (siehe Tabelle)

Fachböden

MDF-Platte, Dekor beschichtet. Länge x Breite 1015 x 678 mm. Lieferung komplett mit 4 Auflagehaken, die im Abstand von 50 mm eingehängt werden können.

Zugdeichselset

Auch nachträglich anschraubbar.

Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

Bodenplatten

Aus wiederverwerteten Kunststoffen. Rutschhemmende, abriebfeste Oberfläche. Öl- und weitgehend säurefest. Wetterbeständig. Recyclingfähig.

Deutsches Gebrauchsmuster.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE
IN
GERMANY**

5
Jahre Garantie



CO₂-neutral

Alle Gitterwagen

- + Ökobilanziert
- + Ressourcenschonender Einsatz der verwendeten Materialien
- + Reduzierter Energieeinsatz durch Niedrig-Temperatur-Verfahrenstechnologie
- + Verpackung vollständig recyclefähig
- + Jährliche Überprüfung durch den TÜV Rheinland
- + Ohne Mehrkosten für unsere Kunden



1



2



3



4

Artikel		1	2	3	4
Tragfähigkeit je Etagenboden	kg	50	50	50	50
Höhe untere Ladefläche	mm	280	280	280	280
Gesamthöhe	mm	1780	1800	1780	1780
Außenmaße	Länge x Breite mm	1130 x 700	1130 x 720	1130 x 735	1130 x 735
Nr.		454 029 05	454 030 05	454 031 05	200 516 05
€					
Fachboden für alle Artikel	Nr.		454 058 05		
Zugdeichselset für alle Artikel	Nr.		454 059 05		