

## BS-ROLLEN

### Bockrolle

Traglast 100 kg, Mit TPE-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Gleitlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 95 x 80 mm

Artikelnummer: 139536



BS ROLLER

## BS-ROLLEN Transportgeräterolle

### Bockrolle

Bockrolle




- Traglast 100 kg
- Mit TPE-Bereifung
- bodenschonend
- Durchmesser x Breite 125 x 35 mm
- Nabe mit Gleitlager
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Edelstahl
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 95 x 80 mm
- Schraubloch Abstand 80x60 mm, Schraubloch-Ø 9 mm

## Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Feststeller	ohne
Rollentyp	Transportgeräterollen	Fadenschutz	nein
Bauform	Bockrolle	Höhe	155 mm
Traglast	100 kg	Breite Rad	35 mm
Bereifung	TPE	Ausladung	32 mm
Durchmesser Rad	125 mm	Lauffläche Eigenschaft	bodenschonend
Material Felge	Kunststoff	Länge Platte	95 mm

Radlager	Gleitlager	Breite Platte	80 mm
Befestigungselement	Platte	Schraubloch Abstand	80x60 mm
elektrisch leitend	nein	Durchmesser Schraubloch	9 mm
Material Gehäuse	Edelstahl	Gewicht	0,45 kg

## Dazu passt auch ...

400701		Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
438985		Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen