

## Sichtlagerkasten

### Grip

Höhe x Breite x Tiefe 150 x 200 x 350 mm, Aus Polypropylen in rot

VE 36 Stück

Artikelnummer: 149874



## Sichtlagerkasten Grip

### extra leichte Entnahme von Kleinteilen durch Noppenboden

Sichtlagerkasten

- Höhe x Breite x Tiefe 150 x 200 x 350 mm
- Aus Polypropylen in rot
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
- Lebensmittelgeeignet
- Boden innen genoppt
- Einfacher Transport durch Griffmulde an Stirn- und Rückseite
- 5 Jahre Garantie



## Technische Details

|                    |                  |                         |                                     |
|--------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Behältertyp        | Sichtlagerkasten | Bodenkonstruktion       | innen genoppt                       |
| Euronorm           | nein             | stapelbar               | ja                                  |
| elektrisch leitend | nein             | Griff                   | Griffmulde an Stirn- und Rückseite  |
| Höhe               | 150 mm           | Temperaturbeständigkeit | -20 °C bis +80 °C                   |
| Breite             | 200 mm           | Lebensmittelgeeignet    | ja                                  |
| Tiefe              | 350 mm           | Gefahrstoffeignung      | verschiedene Stoffe, bitte anfragen |
| Innenhöhe          | 140 mm           | Farbe                   | rot                                 |
| Innenbreite        | 175 mm           | Größe                   | 4 - HxBxT 150x200x350 mm            |
| Innentiefe         | 295 mm           | Garantie                | 5 Jahre                             |





Material Polypropylen

Gewicht 0,49 kg

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 149892 |  | Auflagedeckel, Aus SAN, für Sichtlagerkästen, Für Behälter Breite x Tiefe 200 x 350 mm, in transparent, mit Griffmulden |
| 149898 |  | Etikett, für Sichtlagerkästen Höhe x Breite 150 x 200 mm  |

## Dazu passt auch ...

|        |  |  |
|--------|--|--|
| 209420 |   | Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 760 x 1000 x 430 mm, 104 Kästen aus Polyethylen, Nutzung beidseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau   |
| 524162 |   | Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 2 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschließbar mit Zylinderschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 529930 |   | Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium  |
| 531075 |  | Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1020 x 200 mm, 72 Kästen aus Polypropylen in rot, Nutzung einseitig, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7012 Basaltgrau  |