

VARIOfit Tischwagen

Traglast 250 kg, Mit 3 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 985 x 590
mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit
schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL5010
Enzianblau, Mit Gummi-Bereifung

Artikelnummer: 221827



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Tischwagen

viel Platz für Ablage und Transport

Tischwagen

- Traglast 250 kg
- Mit 3 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 985 x 590 mm
- Etage(n) aus Holz
- Etage(n) mit Stahlrahmen
- Mit 3 Holzböden, Bügel hoch
- Schiebebügel hoch
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- 1 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
- Rad Ø 125 mm

- Mit Gummi-Bereifung
- Naben mit Kugellager
- Radanordnung rechteckig
- 12 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Transportgerät | Transportwagen | Aufbauten | keine |
| Wagentyp | Etagenwagen | elektrisch leitend | nein |
| Traglast | 250 kg | Schiebebügelansrichtung | hoch |
| Ladeflächenlänge | 985 mm | klappbar | nein |
| Ladeflächenbreite | 590 mm | Rollen Anzahl / Art | 1 Lenk- und 2 Bockrollen |
| Etagen Anzahl | 3 Stück | Bereifung | Gummi |
| Material Etage(n) | Holz | Durchmesser Rad | 125 mm |
| Traglast Etage | 80 kg | Radlager | Kugellager |
| Etage(n) Ausstattung | Stahlrahmen | Rad Ausstattung | Lenkrollen mit EasySTOP |
| Etagenausrichtung | gerade | Radanordnung | rechteckig |
| Wagen Ausstattung | 3 Holzböden, Bügel hoch | Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Höhe | 1010 mm | Farbe | enzianblau // RAL5010 |
| Material | Stahl | Garantie | 12 Jahre |
| Material Verarbeitung | verschweißt | Schiebebügel Anzahl | 1 Stück |
| Euronorm | nein | Gewicht | 45 kg |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 149743 |  | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 600 x 400 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen |
| 203396 |  | Roll-Klapptritt, Aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,65 x 20 m, 2 x 3 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), Unterbau mit 4 Federrollen |
| 215911 |  | Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm |
| 221143 |  | Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9 |
| 221309 |  | Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße |
| 505133 |  | Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm |
| 520197 |  | Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau |
| 551468 |  | Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg |

