

## Bauer

### Fahrbare Auffangwanne

#### AW

für 1 x 60-Liter-Fass, Auffangvolumen 61 l, Höhe x Breite x Tiefe 1075 x 500 x 940 mm, mit Fassbock und Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Schiebebügel, aus Stahl mit Lackierung in RAL6011 Resedagrün



Artikelnummer: 222468

### Bauer Fahrbare Auffangwanne AW

#### für 1 x 60-Liter-Fass auf Fassbock

Fahrbare Auffangwanne






- für 1 x 60-Liter-Fass
- Auffangvolumen 61 l
- Höhe x Breite x Tiefe 1075 x 500 x 940 mm
- mit Fassbock und Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Schiebebügel
- aus Stahl mit Lackierung in RAL6011 Resedagrün
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, 1 Lenkrolle mit Feststeller

### Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Auffangwanne	Auffangwanne Ausstattung	Fassbock, Gitterrost
Auffangwannentyp	Fahrbare Auffangwanne	Material Gitterrost	Stahl
Auffangvolumen	61 l	Oberfläche Gitterrost	verzinkt
Kapazität	1 x 60-Liter-Fass	Aufbauten	Schiebebügel
Einlagerung	liegend	Unterbau	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Höhe	1075 mm	Rad Ausstattung	1 Lenkrolle mit Feststeller
Breite	500 mm	unterfahrbar	nein
Tiefe	940 mm	stapelbar	nein

Material	Stahl	fahrbar	ja
Oberfläche	lackiert	Farbe Ausführung	resedagrün // RAL6011
Farbe	resedagrün // RAL6011	Gewicht	46 kg

## Dazu passt auch ...

200237		Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel
221341		Chemikalienschutzhandschuh, aus PVC in braun, gefüttert, Größe 10, Länge 40 mm
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
525760		Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm