

## Hymer Fahrgerüst 8177

Reichhöhe 6,75 m, Gerüsthöhe 5,99 m, 3 Bühne(n), je Bühne 1 Durchstiegs Luke, Standhöhe 4,75 m, Bühne Breite x Tiefe 1900 x 650 mm, Gerüst aus Aluminium

Artikelnummer: 239919



**HYMER**



**10 YEARS WARRANTY**

### Fahrgerüst

- Reichhöhe 6,75 m
- Gerüsthöhe 5,99 m
- 3 Bühne(n), je Bühne 1 Durchstiegs Luke
- Standhöhe 4,75 m, Bühne Breite x Tiefe 1900 x 650 mm
- 4 x 8 Sprossen
- mit rutschsicherer Bühne und manuellem Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen
- Sichere Anwendung durch umlaufendes Geländer und 4 Ausleger für sicheren Stand
- Aufbau mit Höhenversatz möglich
- mit 4 Auslegern
- Mit 4 Lenkrollen
- Gerüst aus Aluminium
- Belastbar bis 200 kg/m<sup>2</sup>
- Aufbau schnell durch praktische Klickverschlüsse
- Gerüstgruppe 2

- Qualitätssicherung gemäß DIN EN 1004
- 10 Jahre Garantie
- Gewicht 170,8 kg

## Technische Details

Steigtechnik	Gerüst	Belastung	200 kg/m <sup>2</sup>
Gerüsttyp	Fahrgerüst	Gerüst Ausstattung	rutschsichere Bühne, Sicherheitshaken
Material Gerüst	Aluminium	Gerüst Funktion	Aufbau mit Höhenversatz möglich
Gerüsthöhe	5,99 m	Sicherheitsausstattung Gerüst	umlaufendes Geländer // 4 Ausleger
Standhöhe	4,75 m	Gerüstgruppe	2
Reichhöhe	6,75 m	Aufbau	schnell durch praktische Klickverschlüsse
Bühnen Anzahl	3	klappbar	ja
Breite Bühne	1900 mm	fahrbar	ja
Tiefe Bühne	650 mm	Geländer	ja
Sprossen Anzahl	4 x 8	Norm	gemäß DIN EN 1004
Durchstiege	je Bühne 1 Durchstiegs Luke	Garantie	10 Jahre
Ausleger Anzahl	4 Stück	Gewicht	170,8 kg
Unterbau	4 Lenkrollen		