

META

Lagerregal - Anbaufeld

Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1252 x 304 mm, Feldlast 600 kg / Fachlast 80 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 440433



META



META Schraubregal

Anbauregal

Lagerregal - Anbaufeld

- Schraubsystem
- Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1252 x 304 mm
- Feldlast 600 kg / Fachlast 80 kg
- Fach Breite x Tiefe 1250 x 300 mm
- 5 Ebene(n) mit Stahlboden
- Ebenen mit Anschlagkante und Sicherheitskantung
- Nutzung einseitig
- Hohe Stabilität in Längs- und Tiefenrichtung
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Lieferumfang: Anbauregal mit 2 Stützpfeilern, Ebenenanzahl gem.


Angebot

- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Montagehinweis: die Verbindung von Stützpfeuern und Fachböden erfolgt durch Fixwinkel mit integriertem Gewinde und Linsenkopfschrauben

Technische Details


| | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|
| Möbeltyp | Regal | Nutzung | einseitig |
| Regaltyp | Lagerregal | Regal Ausstattung | Böden |
| Regalsystem | Schraubsystem | Böden- / Ebenentyp | Stahlboden |
| Regalfeld | Anbaufeld | Oberfläche Boden | verzinkt // pulverbeschichtet |
| Material | Stahl | Oberfläche Ständer | verzinkt // pulverbeschichtet |
| Höhe | 1850 mm | Aufstellwinkel Ausrichtung | gerade |
| Breite | 1252 mm | Stabilität / Aussteifung / Verst | Längs-/Tiefenrichtung |
| Tiefe | 304 mm | Farbe Boden | lichtgrau // RAL7035 |
| Fachlast | 80 kg | Farbe Ständer | lichtgrau // RAL7035 |
| Feldlast | 600 kg | Farbe Ausführung | lichtgrau // RAL7035 |
| Böden / Ebenen Anzahl | 5 Stück | Lieferumfang | Anbauregal mit 2 Stützpfeuern, Ebenenanzahl gem. Angebot |
| Fachbreite | 1250 mm | Anlieferung | zerlegt |
| Fachtiefe | 300 mm | Zertifizierung | GS // RAL-Gütezeichen |
| Böden / Ebenen Ausstattung | Anschlagkante // Sicherheitskantung | Gewicht | 26,853 kg |



Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 440681 |  | Fachboden für Lagerregal, Breite x Tiefe 1250 x 300 mm, Für eine Fachlast von 80 kg, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
|--------|---|--|

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 213052 |  | Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm |
|--------|---|---|

| | | |
|--------|---|--|
| 217213 |  | EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen |
|--------|---|--|

| | | |
|--------|---|--|
| 227961 |  | Regalanfahrerschutz, Element: Einzelplanke, Höhe x Länge 400 x 1100 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in gelb/schwarz |
| 991798 |  | Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß |