

## Edelstahl-Transportroller

Traglast 250 kg, Ladefläche Länge x Breite 800 x 600 mm, Plattform offen, 4 Lenkrollen, Mit Vollgummi-Bereifung



Artikelnummer: 526668

## Edelstahl-Transportroller

### für Euronorm-Behälter

Edelstahl-Transportroller

- Traglast 250 kg
- Ladefläche Länge x Breite 800 x 600 mm
- Maßlich auf Euronorm-Behälter abgestimmt
- Plattform offen
- Rahmen mit offenen Ecken
- Edelstahlkonstruktion
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 100 mm
- Mit Vollgummi-Bereifung
- Naben mit Kugellager

## Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Rollertyp	Kastenroller	Bereifung	Vollgummi
Traglast	250 kg	Material Gehäuse	Edelstahl
Euronorm	ja	Radlager	Kugellager
Ladeflächenlänge	800 mm	Rad-Ø	100 mm
Ladeflächenbreite	600 mm	Länge	800 mm
Plattform	offen	Breite	600 mm
Ladefläche Ausstattung	Rahmen mit offenen Ecken	Gewicht	5,5 kg
Material	Edelstahl		

