


Technisch specificatieblad

Quick-Pipe, lichtgrijs

Artikelnr. 2153912



De Quick-Pipe combineert de voordelen van kabelkanaal en installatiebuis tot een intelligent systeem. Met dit systeem kunnen de meest uiteenlopende kabels op een keurige en veilige manier op wanden en plafonds worden aangebracht. De Quick-Pipe is verkrijgbaar in vier metrische maten: M16, M20, M25 en M32, waarbij de leveringslengte 2 m is.

Het Quick-Pipe-systeem is VDE-getest en bereikt beschermingsklasse IP44. De Quick-Pipe is toepasbaar in het temperatuurbereik van -25 tot +60 °C en is bestand tegen een slagenergie van 5 J.

De hulpstukken zijn onderdeel van het systeem. De kleinste leveringshoeveelheid is één verpakking!




PVC Polyvinylchloride

Stamgegevens

Bestelnr.	2153912
Type	2953 M20 LGR
Omschrijving 1	Buiskanaal rond Q-P
Omschrijving 2	met sluitbare opening
Dimensie	M20
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polyvinylchloride
Materiaal-afk.	PVC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	40 m
Gewicht	11,50 kg/100 m

Technische gegevens



Lengte	2.000,00 mm
Afmeting C	10 mm
Afmeting D	20,00 mm
Afmeting M	17
Afmeting t	1,50 mm
Opbouw	<input checked="" type="checkbox"/>
Uitvoering vlambestendig	<input type="checkbox"/>
Uitvoering	aangebogen, zelfsluitend deksel
Betoninstallatie	<input checked="" type="checkbox"/>
Afmetingen	M20
Halogeenvrij	<input type="checkbox"/>
Installatie op hout	<input checked="" type="checkbox"/>
Installatie in de grond	<input type="checkbox"/>
Montage in de open lucht	<input type="checkbox"/>
Montage machines en installaties	<input checked="" type="checkbox"/>
Met mof	<input type="checkbox"/>
Temperatuurbereik	-25-+60 °C
Ondervloerinstallatie (afwerkvloer)	<input type="checkbox"/>
Inbouw	<input type="checkbox"/>

Classificatiecode voor normen elektrische leidingen