

Junistar Soft Wit 880lm 4000K Ra 98 Faseafsnijding

Artikelcode: 903411
 EAN: 7021989034117



Elektrisch

Wattage: 9W
 System wattage: 11W
 Spanning: 220-240V
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 880lm
 Werkzaamheid: 80 lm/W
 Kleurtemperatuur: 4000K
 Kleurweergave (CRI): Ra 98
 MacAdams factor: SDCM: 2
 levensduur: L90/B10>100,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Reflector
 Bundelhoek: 42°
 UGR: UGR<22

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F
 BVB: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
 Kleur: Matwit (RAL 9003)
 Materiaal afdekking: Gehard glas

Montage/Aansluiting

Montage: Inbouw, Binnen / Buiten
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 53
 Diameter (mm) D: 94
 Cut-out (mm): 83
 Inbouwdiepte plafond (mm): 51
 Afstand tot brandbaar materiaal (mm): 10mm
 Gewicht (kg) bruto/netto: 0.696 / 0.58

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 130 x 115 x 85

