


Hegyes tolómérő

Sorozat 573

Hegyes tolómérő extra finom köszörült mérőcsőrrel.

Jellemzői:

- Vékony mérőcsőr kisméretű hornyok méréséhez.




573-621-20
Fine measuring jaws

Metrikus Fine measuring jaws

No.	Tartomány [mm]	Pontosság	Görgő	Tömeg [g]
573-625-20	0-150	±0,02 mm	●	163
573-626-20	0-150	±0,02 mm	●	163

Metrikus Pointed measuring jaws

No.	Tartomány [mm]	Pontosság	Görgő	Tömeg [g]
573-621-20	0-150	±0,02 mm	●	163
573-622-20	0-150	±0,02 mm	●	163




Hegyes mérőcsőrrel

Vékony mérőcsőrrel

Sorozat 536

- Vékony mérőcsőr kisméretű hornyok méréséhez, melyek a hagyományos eszközökkel nehezen kivitelezhetők.
- Mélységmérővel.



536-121

Metrikus

No.	Tartomány [mm]	Pontosság	Tömeg [g]
536-121	0-150	±0,05 mm	150

Funkciók	Sorozat 573
ORIGIN (ABS nullapont)	●
Auto kikapcsolás (< 20 perc)	●
Riasztás alacsony felszültségnél	●
Adatkimenet	●

Specifikáció

Felbontás	0,01 mm
Pontosság	Lásd a specifikációs listát (kvantilis hiba nélkül)
Max. sebesség	Korlátlan
Elem élettartam	~ 5 év
Kijelző	LCD, karakter magasság 9 mm
Szállítva	Dobozban, 1 db elemmel

Külön tartozék

No.	Leírás
05CZA624	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 1 m
05CZA625	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 2 m
06AFM380A	USB Input Tool Direct (Digimatic USB), Digi/Digi2, With Data Button IP Caliper Type
264-620	U-WAVE fit, IP67 védett típus, Adó egység tolómérőkhöz
264-621	U-WAVE fit, Hangjelzős típus, Adó egység tolómérőkhöz
02AZF310	Adapter, U-Wav fit, IP-védett modell

Tartozékok

No.	Leírás
938882	SR-44 elem



Specifikáció

Pontosság	Refer to the list of specifications
Síklapúság	0,05 mm
Szállítva	Műanyag dobozban

