

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. **01039**
Artikel-Bezeichnung **BASIC PLUS**
Latex-Untersuchungshandschuh, puderfrei, weiß, unsteril

| PRODUKTBESCHREIBUNG | | | | | |
|---------------------|--|--|--|---|------------------------------------|
| Material | <input checked="" type="checkbox"/> Latex | <input type="checkbox"/> Nitril | <input type="checkbox"/> Vinyl | <input type="checkbox"/> Polyethylen (PE) | <input type="checkbox"/> Baumwolle |
| Farbe | <input checked="" type="checkbox"/> weiß | <input type="checkbox"/> blau | <input type="checkbox"/> mint | <input type="checkbox"/> schwarz | <input type="checkbox"/> rosa |
| Eigenschaft | <input type="checkbox"/> gepudert | <input checked="" type="checkbox"/> puderfrei | <input checked="" type="checkbox"/> nicht steril | <input checked="" type="checkbox"/> Passform beidhändig | |
| Oberfläche | <input checked="" type="checkbox"/> angeraut | <input type="checkbox"/> angeraute Fingerspitzen | <input type="checkbox"/> gehämmert | <input checked="" type="checkbox"/> innen chloriert | |

| GRÖßEN | | | | | | |
|--------|----------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
| | XS (5-6) | S (6-7) | M (7-8) | L (8-9) | XL (9-10) | XXL (10-11) |
| Breite | < 80 mm | 80 mm ± 10 mm | 95 mm ± 10 mm | 110 mm ± 10 mm | 115 mm ± 10 mm | - |
| Länge | ≥ 240 mm | ≥ 240 mm | ≥ 240 mm | ≥ 240 mm | ≥ 240 mm | - |

| SCHICHTSTÄRKE | | |
|---------------|------------|---------------|
| Stulpe | Handfläche | Fingerspitzen |
| 0,08 mm | 0,10 mm | 0,11 mm |

| REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|---|---|--|---|--|
| PSA-Verordnung (EU) 2016/425 | <input type="checkbox"/> Kategorie I | <input type="checkbox"/> Kategorie II | <input checked="" type="checkbox"/> Kategorie III | <input type="checkbox"/> kein PSA-Artikel | | | |
| MP-Verordnung (EU) 2017/745 | <input checked="" type="checkbox"/> Klasse 1 | <input type="checkbox"/> Klasse 2a | <input type="checkbox"/> Klasse 2b | <input type="checkbox"/> Klasse 3 | <input type="checkbox"/> steril | <input type="checkbox"/> mit Messfunktion | <input type="checkbox"/> kein Medizin-Produkt |
| Das Produkt erfüllt die Anforderungen an Schutzhandschuhe, die für den Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind: Verordnung (EG) 1935/2004 | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |  |

| NORMUNG | | | | | | | |
|--------------------------------|--|------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|---|---|
| EN 388:2016 mechan. Risiken | Abriebfestigkeit | Schnittfestigkeit Coupe-Test | Weitereißkraft | Durchstichkraft | Schnittfestigkeit TDM-Test | Stoßschutz |  |
| Level | nicht anwendbar | | | | | | EN 388 |
| EN 374-1:2016 Chem. Risiken | Chemikalie | Kennbuchstabe | Level | Permeationszeit | Degradation | | ISO 374-1 / Typ B |
| EN 374-4:2013 Degradation | Natriumhydroxid 40% | K | 6 | > 480 min | -62,5 % |  | KPT |
| | Wasserstoffperoxid 30% | P | 2 | > 30 min | -31,9 % | | |
| | Formaldehyd 37% | T | 4 | > 120 min | -87,4 % | | |
| EN 374-5:2016 Virendichtigkeit | Der Handschuh ist dicht gegenüber Mikroorganismen (Viren, Bakterien und Pilzen). Prüfung gem. ISO 16604 - Verfahren B | | | | | |  |
| EN 420:2010 Schutzhandschuhe | Der Handschuh erfüllt die allgemeinen Anforderungen gem. EN 420:2010 | | | | | | |
| EN 455 med. Einweghandschuhe | Der Handschuh erfüllt die Anforderungen gem. EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4 | | | | | |  |
| EN 455-1:2000 Dichtigkeit | Der Handschuh weist bei der Wasserhalteprüfung zur Feststellung von Undichtigkeiten einen AQL <1,5 auf. (Stichprobenprüfung gem. ISO 2859-1, allg. Prüfniveau I) | | | | | |  |

| ZUSÄTZLICH GEPRÜFTE CHEMIKALIEN (Kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Durchbruchzeiten benötigen) | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------------|--------------|--------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Zytostatika | Cisplatin 1,0 mg/ml | Cyclophosphamide 20 mg/ml | Darcarbazine | Etoposide 20 mg/ml | Melphalan | Methotrexate 25 mg/ml | ifosamide |
| Level | | | | | | | |

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. **01039**
 Artikel-Bezeichnung **BASIC PLUS**
Latex-Untersuchungshandschuh, puderfrei, weiß, unsteril

| LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG | | |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|
| Allgemeines | | |
| Material | Karton | |
| Stück pro Unterpackung | 100 | |
| EAN Unterpackung Gr. XS | 4044941000275 | |
| EAN Unterpackung Gr. S | 4044941000282 | |
| EAN Unterpackung Gr. M | 4044941000299 | |
| EAN Unterpackung Gr. L | 4044941000305 | |
| EAN Unterpackung Gr. XL | 4044941000312 | |
| EAN Unterpackung Gr. XXL | - | |
| PZN Unterpackung Gr. XS | 15248533 | |
| PZN Unterpackung Gr. S | 15248496 | |
| PZN Unterpackung Gr. M | 15248467 | |
| PZN Unterpackung Gr. L | 15248450 | |
| PZN Unterpackung Gr. XL | 15248504 | |
| PZN Unterpackung Gr. XXL | - | |
| Maße & Größe | | |
| Länge | 240 mm | |
| Breite | 120 mm | |
| Höhe | 75 mm | |
| Gewichte | | |
| Größe | Nettogewicht | Bruttogewicht |
| XS | 450 g | 510 g |
| S | 500 g | 560 g |
| M | 550 g | 610 g |
| L | 600 g | 660 g |
| XL | 650 g | 710 g |
| XXL | - | - |



| LOGISTISCHE DATEN UMPERPACKUNG | | |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|
| Allgemeines | | |
| Material | Karton | |
| Unterverp. pro Umverpackung | 10 | |
| EAN Umverpackung Gr. XS | 4044941001074 | |
| EAN Umverpackung Gr. S | 4044941001081 | |
| EAN Umverpackung Gr. M | 4044941001098 | |
| EAN Umverpackung Gr. L | 4044941001104 | |
| EAN Umverpackung Gr. XL | 4044941001111 | |
| EAN Umverpackung Gr. XXL | - | |
| Maße & Größe | | |
| Länge | 383 mm | |
| Breite | 243 mm | |
| Höhe | 245 mm | |
| Gewichte | | |
| Größe | Nettogewicht | Bruttogewicht |
| XS | 5.100 g | 5.600 g |
| S | 5.600 g | 6.100 g |
| M | 6.100 g | 6.600 g |
| L | 6.600 g | 7.100 g |
| XL | 7.100 g | 7.600 g |
| XXL | - | - |



| LOGISTISCHE DATEN PALETTE | | |
|---------------------------|---------------------|----------------------|
| Allgemeines | | |
| Palettenart | Europalette | |
| Maße & Größe | | |
| Kartons pro Lage | 9 | |
| Lagen pro Palette | 7 | |
| Palettenhöhe | 187 cm | |
| Gewichte | | |
| Größe | Nettogewicht | Bruttogewicht |
| XS | 353 kg | 378 kg |
| S | 384 kg | 409 kg |
| M | 416 kg | 441 kg |
| L | 447 kg | 472 kg |
| XL | 479 kg | 504 kg |
| XXL | - | - |

Rev.-Nr.: 3
 Datum 08.07.2020