

**Artikelnummer:** 134062

**Kurzbeschreibung:** Stellinglekbak type RW/GR 2200-2, met rooster, grijs RAL7005

**Langbeschreibung:** Stellinglekbak type RW/GR 2200-2, met rooster: Met behulp van Stellinglekbak kunnen ook bestaande schapsystemen economisch en snel worden omgebouwd om te voldoen aan de wettelijke eisen.

**Specificaties:**

- Plaatstaalconstructie, 3 mm, gelakt of thermisch verzinkt
- Legborden type RW-GR met rooster, max. belasting 1000 kg/gm<sup>2</sup>, onderwagenhoogte 100 mm
- Capaciteit opvangbak: 1000 liter
- Afmetingen: L 2150 x B 1300 x H 505 mm

Vanwege hun complexiteit moeten de soorten containers die moeten worden opgeslagen en het aantal containers individueel worden aangevraagd!

