

Artikelnummer: 138960

Kurzbeschreibung: Stellinglekbak, polyetheen, inrijvakken, chemicalia'«nbestendig, corrosiebescherming, 480 l volume



Langbeschreibung: Plankplateau, polyethyleen, kan worden gereden onder, bestand tegen chemicalia'«n, corrosiebescherming, verschillende soorten staal, roestvrij staal, roestvrij staal, roestvrij staal. groottes: De hoogwaardige opvangbak is gemaakt van polyethyleen en is bestand tegen waterverontreinigende stoffen. Het is uitgerust met een effectieve corrosiebescherming en is verkrijgbaar in verschillende maten. Plaats de opvangbak eenvoudigweg onder het laatste stellingniveau om de lekkende gevaarlijke stoffen op te vangen in het geval van lekkages. Dit voorkomt grote vervuiling. Polyethyleen is bestand tegen waterverontreinigende stoffen van alle gevarenklassen en is bijzonder duurzaam. De opvangbak is verkrijgbaar in verschillende maten en biedt een opvangvolume van 315 tot 1000 liter. Voor een optimale hantering bevat de opvangbak insteeksleuven, zodat deze gemakkelijk te transporteren is. Hierdoor blijft er een vloerspeling van 100 mm over, zodat u de opvangbak gemakkelijk met alle gangbare vorkhefwagens of vorkheftrucks kunt tillen. De bak is verkrijgbaar in verschillende afmetingen en komt overeen met de standaardbreedtes van de stellingen voor gevaarlijke stoffen. Zo kunt u uw opslagruimtes eenvoudig ombouwen om te voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften.

Specificaties:

- Opvangbak te plaatsen onder containers voor gevaarlijke stoffen om ze te beschermen tegen lekken
- Voor de opslag van waterverontreinigende stoffen van alle gevarenklassen
- Met insteeksleuven, 100 mm bodemvrijheid - ideaal voor intern transport
- Bestand tegen agressieve chemicalia'«n
- Volledige corrosiebescherming
- Geschikt voor alle gangbare stellingbreedtes
- Materiaal: polyetheen
- Kleur: grijs
- Afmetingen / Opvangvolume:
- B 1390 x D 1315 x H 315 mm / 315 liter
- B 1780 x D 1315 x H 315 mm / 400 liter
- B 2180 x D 1315 x H 315 mm / 480 liter
- B 2680 x D 1315 x H 315 mm / 600 liter
- B 2680 x D 1315 x H 490 mm / 1000 liter

