

Artikelnummer: 308726

Kurzbeschreibung: Silocontainer type SG-D 600, met insteekgaten voor hefwegen, gelakt, oranje

Langbeschreibung: Silocontainer type SG-D 600, met insteekgaten voor hefwegen, gelakt: De silocontainer type SG-D 600 voor fijnkorrelig stortgoed is uitgerust met vorkheftrucks, waardoor deze silocontainer zeer flexibel in gebruik is. De silocontainer van het type SG-D 600 is ontworpen voor het legen van fijnkorrelige stortgoederen. Uitgerust met vorkheftrucks kan de silocontainer zeer flexibel worden gebruikt en gemanoeuvreed. Het frame van de silotrechter van het type SG-D 600 is gemaakt van profielstaal, de trechter is gemaakt van staal en heeft een omtrekversterking. Twee zwenkwielen en twee bokwielen - waaronder een zwenkwiel met rem - zorgen ervoor dat de silocontainer van het type SG-D 600 ook handmatig of op een tractor kan worden verplaatst. De totale hoogte is 220 mm. Met schuifsluiting die handmatig kan worden bediend en met speciale afdichting op de bodem van de trechter. De opening is 300 x 300 mm. Verkrijgbaar in vijf verschillende RAL-kleuren. Details:

- Inhoud: 600 liter
- Totale hoogte: 220 mm
- Trechter van plaatstaal
- Opening: 300 x 300 mm
- 2 Zwenkwielen en 2 bokwielen van polyamide (a^m 180 mm), 1 stuurwiel met remmen
- Afmetingen van de trechter: B 1010 x D 780 x H 1380 mm.
- Afmetingen: B 1090 x D 860 x H 1550 mm.
- Eigen gewicht: 143 kg

Speciale uitvoeringen, bijv. in roestvrij staal, op aanvraag verkrijgbaar.

