

15

KLBPS 3

Klinken-Steckverbinder







Klinkeneinbaukupplung nach JIS C 6560 JC63J3Z, 6,35 mm,  
3-polig/stereo, mit Öffner und Lötäugen, für  
Rückseitenmontage

---

Status: Aktiv

---



\*a Einbauöffnung

**Umgebungsbedingungen**

Temperaturbereich -20 °C/+70 °C

**Werkstoffe**

Kontaktträger PC, V-2 nach UL94  
 Kontakt Cu-Legierung, vernickelt/versilbert  
 Sechskantmutter Stahl, vernickelt  
 Unterlegscheibe Stahl, vernickelt

**Mechanische Daten**

Steckzyklen  $\geq 10000$   
 Steckkraft 5-40 N  
 Ziehkraft 5-40 N

**Elektrische Daten (bei  $T_u$  20 °C)**

Durchgangswiderstand  $\leq 30 \text{ m}\Omega$   
 Bemessungsstrom 2 A  
 Bemessungsspannung 34 V AC/DC  
 Bemessungsstoßspannung 250 V/60 s  
 Isolationswiderstand  $\geq 50 \text{ M}\Omega$

**Zugehörige Produkte**

Gegenstücke  
 ☑ KLS 3

15

KLBPS 3

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
KLBPS 3	3	50	400

**Verpackung:**

lose im Karton oder Kunststoffbeutel