

Druckluft-Bohrmaschinen mit Pistolengriff

7804XPA

Mini Bohrmaschine Pistolengriff, umsteuerbar



Mini Druckluft-Bohrer /Schrauber mit 6,5 mm Zahnkranz-Bohrfutter, umschaltbar

- Nur 0,8 kg und 193 mm
- Der schlagkräftige 5-Lamellen-Motor liefert gleichmäßigen, starken Leistungsaufbau.
- Beidseitig einstellbare, variable Drehzahl bietet mehr Flexibilität und eröffnet ein breiteres Anwendungsgebiet.
- Doppellager erhöhen die Haltbarkeit, verbessern die Laufruhe und verringern die Vibrationen.
- mit Futterschlüssel

Technische Daten

Leistung (kW)	0,19
Freie Drehzahl (1/min)	1875
Max. Drehmoment (Nm)	3
Gewicht (kg)	0,8
Gesamtlänge (mm)	193
Bohrfuttergröße (mm)	6,5
Anschlussgewinde (Zoll)	1/4 NPT
Luftverbrauch (l/min)	459