

## MAUL

### LED-Lupenleuchte

#### MAULcrystal

84 x LED, Leuchtmittel nicht austauschbar, Leuchtfarbe kaltweiß (tageslichtweiß), Farbtemperatur 6500 Kelvin, Beleuchtungsstärke 2840 Lux, Energieeffizienzklasse F, gewichteter Energieverbrauch 17 kWh / 1.000 h, stufenlos dimmbar, 3 Bereiche getrennt einschaltbar, Lupe mit 3 dpt, Länge x Breite 178 x 132 mm, Kopf dreidimensional verstellbar, Arm um 360° drehbar, Armlänge 830 mm, 2-teilig, Aufstellung mit Klemmfuß, Klemmweite 0 - 63 mm, Aus Metall in weiß



Artikelnummer: 146068



### MAUL LED-Lupenleuchte MAULcrystal

#### Tischklemme

LED-Lupenleuchte

- 84 x LED, Leuchtmittel nicht austauschbar
- Leuchtfarbe kaltweiß (tageslichtweiß), Farbtemperatur 6500 Kelvin, Beleuchtungsstärke 2840 Lux
- Energieeffizienzklasse F, gewichteter Energieverbrauch 17 kWh / 1.000 h
- stufenlos dimmbar, 3 Bereiche getrennt einschaltbar
- Lupe mit 3 dpt, Länge x Breite 178 x 132 mm
- Kopf dreidimensional verstellbar, Arm um 360° drehbar, Armlänge 830 mm, 2-teilig

- Aufstellung mit Klemmfuß, Klemmweite 0 - 63 mm
- Aus Metall in weiß

## Technische Details

Bürohelfer	Leuchten	Brenndauer	20000 h
Leuchtentyp	LED-Lupenleuchte	Leuchte Funktion	stufenlos dimmbar, 3 Bereiche getrennt einschaltbar
Aufstellung/Montage	Klemmfuß	dimmbar	ja
Spannweite Klemmfuß	0-63 mm	Lupe	ja
Armlänge	830 mm	Lupe Dioptrie	3 dpt
Teilung Arm	2-teilig	Länge Lupe	178 mm
Arm neigbar	nein	Breite Lupe	132 mm
Leuchtmitteltyp	LED	Leuchtenarm Funktion	Kopf dreidimensional verstellbar, Arm um 360° drehbar
Leuchtfarbe	kaltweiß (tageslichtweiß)	drehbar	ja
Farbtemperatur	6500 Kelvin	Höhe	420 mm
Beleuchtungsstärke	2840 Lux	Material	Metall
Lichtstrom	1250 Lumen	Farbe	weiß
Leuchtmittel Anzahl	84 Stück	WEEE-Registrierungsnummer	DE56172171
Energieeffizienzklasse	F	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Gewichteter Energieverbrauch	17 kWh / 1.000 h	Marke laut EAR-Register	MAUL
LED	ja	Gewicht	3,92 kg
Leuchtmittel austauschbar	nicht austauschbar		