

VARIOfit Alu-Kufenkarre

Traglast 200 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Räder mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge

Artikelnummer: 221839



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Alu-Kufenkarre

sperrige Produkte einfach transportieren



Alu-Kufenkarre

- Traglast 200 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm
- Konstruktion aus Aluminium (verschweißt)
- Höhe x Breite 1300 x 558 mm
- Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge
- Rad Ø 250 mm
- Naben mit Kugellager
- 12 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|------------|
| Transportgerät | Transportkarre | Radlager | Kugellager |
| Karrentyp | Kufenkarre | Rad-Ø | 250 mm |
| Traglast | 200 kg | Material Felge | Stahlblech |
| Schaufelbreite | 320 mm | Sicherheitsgriff | ja |
| Schaufeltiefe | 250 mm | Höhe | 1300 mm |
| Material | Aluminium | Breite | 558 mm |
| Material Verarbeitung | verschweißt | Garantie | 12 Jahre |
| klappbar | nein | Griffe | ja |
| Treppenkufen | ja | Gewicht | 11 kg |
| Bereifung | Luft | | |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 149740 |  | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen |
| 510925 |  | Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm |