

## C+P

### Rollladenschrank

Höhe x Breite x Tiefe 1660 x 1000 x 420 mm, 3 Ebene(n) mit Stahlboden, verschließbar mit Hakenriegelschloß, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in ähnlich RAL7035 lichtgrau

Artikelnummer: 503652



### C+P Rollladenschrank

#### Rollladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1660 x 1000 x 420 mm
- Stahl-/Kunststoffkonstruktion
- geschweißte Stahlblechkonstruktion
- Rollladentür
- 3 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 50 kg
- Im Raster von 15 mm verstellbar
- Ausstattung: Böden
- mit Muldengriff
- verschließbar mit Hakenriegelschloß
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in ähnlich


RAL7035 lichtgrau

- Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7021 Schwarzgrau
- GS- und TÜV-geprüft
- 5 Jahre Garantie





## Technische Details

|                           |                           |                   |                        |
|---------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|
| Möbeltyp                  | Schrank                   | Oberfläche Korpus | pulverbeschichtet      |
| Schranktyp                | Werkstattschrank          | Oberfläche Front  | pulverbeschichtet      |
| Türtyp                    | Rolladentür               | Schließsystem     | Hakenriegelschloß      |
| Höhe                      | 1660 mm                   | Unterbau          | Sockel                 |
| Breite                    | 1000 mm                   | Material          | Stahlblech             |
| Tiefe                     | 420 mm                    | Farbe Boden       | schwarzgrau // RAL7021 |
| Schrank Ausstattung       | Böden                     | Oberfläche Boden  | pulverbeschichtet      |
| Böden / Ebenen Anzahl     | 3 Stück                   | Mitteltrennwand   | nein                   |
| Böden- / Ebenentyp        | Stahlboden                | abschließbar      | ja                     |
| Ordnerhöhen               | 4 Stück                   | Griff             | Muldengriff            |
| Traglast Fachboden        | 50 kg                     | fahrbar           | nein                   |
| Höhenverstellraster Ebene | 15 mm                     | Zertifizierung    | GS // TÜV              |
| elektrisch leitend        | nein                      | Garantie          | 5 Jahre                |
| Farbe Korpus              | lichtgrau // RAL7035      | Gewicht           | 62,39 kg               |
| Farbe Front               | ähnlich RAL7035 lichtgrau |                   |                        |

## Zubehör

510113  Stahlboden für Rolladenschrank, Breite x Tiefe 1000 x 420 mm, Traglast 50 kg, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7021 Schwarzgrau

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 147357 |  | Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt  |
| 194847 |  | Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau |
| 520197 |  | Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau                                |
| 974176 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in rot  |