



# Beam Einbauleuchte

- 12 Volt DC
- 200 mm LED-Leitung mit LED-Stecker weiß
- 2000 mm Verbindungsleitung
- Einbohrtiefe: 14 mm
- Leistungsaufnahme: 2.0 Watt
- Energieeffizienzklasse: A+
- Durch Lichtaustritt 45 ° können auf Fronten und Rückwänden wirkungsvolle Licht-Akzente erzeugt werden
- Anwendung: Vitrinen- Rückwand- und Kranzbeleuchtungen


A+



## Optionale Lichtsteuerung



- Mit separatem Funkempfänger über Handsender und mobile Endgeräte dimmbar.



- Besonders lichtstark
- Schräg gestellter, blendfreier Lichtaustritt mit 45 °
- Warmweiß
- Lebensdauer 20.000 h
- Farbwiedergabe: Ra (CRI) > 80
- Ausstrahlungswinkel: 45 °

## Ausführungen

Lichtfarbe warmweiß (3.200 Kelvin)



|       | Artikel-Nr. |
|-------|-------------|
| titan | 525361      |




- Kunststoffgehäuse
- Titan
- Montage: mittels Klemmfeder

## Maßzeichnung

1. Außendurchmesser  $\varnothing$  70 mm
2. Bohrdurchmesser  $\varnothing$  56 - 60 mm
3. Einbautiefe 14 mm
4. Aufbauhöhe 5.5 mm



## Lichtverteilung



## Anschlussmöglichkeiten

1. 12 Volt EVG (LED-Trafo)
2. Funkempfänger oder Dimmer oder bLED Universaldimmer
3. Externe Sensoren oder Schalter
4. Verteiler und Verbindungsleitungen

