




Maßzeichnung TH-ms/xxTH-ms/xx

Messingtauchhülse  
gewindedichtend, konisch,  
nach DIN 10226

Maßzeichnung TH-VA/xxTH-VA/xx

Edelstahltauchhülse  
flachdichtend, zylindrisch,  
nach DIN 228

Maßzeichnung TH-VA/xx/90TH-VA/xx/90

Edelstahltauchhülse  
mit Halsrohr  
flachdichtend, zylindrisch,  
nach DIN 228

## THERMASGARD® TH – Tauchhülse Ø 8 mm

Typ / WG03	p <sub>max</sub> (statisch)	T <sub>max</sub>	Einbaulänge (EL)	Art.-Nr.	Preis
<b>TH-<u>ms</u>/xx</b>	<b>Messing vernickelt</b>			<b>Ø 8 x 0,75 mm</b>	
TH-MS 50MM	10 bar	+150 °C	50 mm	7100-0011-0010-001	8,85 CHF
TH-MS 100MM	10 bar	+150 °C	100 mm	7100-0011-0020-001	9,20 CHF
TH-MS 150MM	10 bar	+150 °C	150 mm	7100-0011-0030-001	10,15 CHF
TH-MS 200MM	10 bar	+150 °C	200 mm	7100-0011-0040-001	10,70 CHF
TH-MS 250MM	10 bar	+150 °C	250 mm	7100-0011-0050-001	11,05 CHF
TH-MS 300MM	10 bar	+150 °C	300 mm	7100-0011-0060-001	12,70 CHF
TH-MS 350MM	10 bar	+150 °C	350 mm	7100-0011-0070-001	15,00 CHF
TH-MS 400MM	10 bar	+150 °C	400 mm	7100-0011-0080-001	13,20 CHF
<b>TH-<u>VA</u>/xx</b>	<b>Edelstahl VA 1.4571</b>			<b>Ø 8 x 0,75 mm</b>	
TH-VA 50MM	40 bar	+600 °C	50 mm	7100-0012-0010-001	16,90 CHF
TH-VA 100MM	40 bar	+600 °C	100 mm	7100-0012-0020-001	17,80 CHF
TH-VA 150MM	40 bar	+600 °C	150 mm	7100-0012-0030-001	18,70 CHF
TH-VA 200MM	40 bar	+600 °C	200 mm	7100-0012-0040-001	20,00 CHF
TH-VA 250MM	40 bar	+600 °C	250 mm	7100-0012-0050-001	21,00 CHF
TH-VA 300MM	40 bar	+600 °C	300 mm	7100-0012-0060-001	26,15 CHF
TH-VA 350MM	40 bar	+600 °C	350 mm	7100-0012-0070-001	26,65 CHF
TH-VA 400MM	40 bar	+600 °C	400 mm	7100-0012-0080-001	27,15 CHF
<b>TH-<u>VA</u>/xx/90</b>	<b>Edelstahl VA 1.4571, incl. Halsrohr (90mm)</b>			<b>Ø 8 x 0,75 mm</b>	
TH-VA 50/90MM	40 bar	+600 °C	50 mm	7100-0012-2010-001	25,45 CHF
TH-VA 100/90MM	40 bar	+600 °C	100 mm	7100-0012-2020-001	26,65 CHF
TH-VA 150/90MM	40 bar	+600 °C	150 mm	7100-0012-2030-001	28,00 CHF
TH-VA 200/90MM	40 bar	+600 °C	200 mm	7100-0012-2040-001	29,35 CHF
TH-VA 250/90MM	40 bar	+600 °C	250 mm	7100-0012-2050-001	30,80 CHF
TH-VA 300/90MM	40 bar	+600 °C	300 mm	7100-0012-2060-001	33,65 CHF
Hinweis:	Innendurchmesser der Aufnahme 6,5mm				