


Die NEUE Werkbankgeneration



Kastenwerkbenke Serie V



VIelfalt FARB

Gestell/Gehäuse lichtgrau



Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar.



100 % Vollauszug,
900 mm Arbeitshöhe.



- **Mit stabiler Arbeitsplatte**
ANKE Buche-Massiv-Platte, Stärke 40/50 mm.
Längsseits riegelartig zahnverleimt.
- **Einfacher Zugriff**
Schubladen mit Einzelauszugssperre und **100 % Vollauszug**.
- **Bis 100 kg Traglast**
Idealer Stauraum für große und sperrige Gegenstände.
- **Für ergonomisches Arbeiten**
4 Arbeitshöhen zur Auswahl: 840, 850, 890 und 900 mm.
Ausstattungsmerkmale gelten serienmäßig für alle Werkbänke auf den Seiten 1/7 bis 1/13.


Ihr Nutzen



Einfacher Zugriff, 100 % Nutzung.




Idealer Stauraum für große, sperrige Gegenstände.




Bequem, ergonomisch.


Serienausstattung:




1500 kg BMP
Tragkraft Arbeitsplatte




100 kg
Schubladentraglast




VA 100 %
Vollauszug




Einzelauszugssperre




Lochböden/Schlitzwände




540 mm
500 mm
Schubladeninnenmaß




ABC
Alu-Beschriftungsleiste




180°
Türöffnungswinkel



Zentralschließung



45/45/2
FüÙe aus VK-Rohr



1x
20 mm
Niveauausgleich



Fertig montiert