



Winkelschleifer AGVM 26-230 GEX

Leistungsstarker 2600 Watt / 230 mm Winkelschleifer

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- B-Guard Sicherheitskupplung: mechanische Anti-Kickback-Funktion
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Vibrationsgedämpfter Handgriff, Gehäuse und Autobalancer reduzieren Vibrationen um bis zu 70%
- Drehbarer Handgriff für jede Arbeitssituation
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck

Technische Daten

Leistungsaufnahme2600 WattSchleifscheibe-∅230 mmLeerlaufdrehzahl6.600 U/minMax. Trenntiefe68 mmSpindelgewindeM 14Gewicht5,8 kg

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, FIXTEC-Spannmutter, AVS-Zusatzhandgriff, Autobalancer

Artikelnummer: 4933 4023 65 EAN Code: 4002395 234271

3 Jahre Garantie und 1 Jahr Vollservice bei Registrierung unter www.milwaukeetool.de!