



## Elektrotester 2205-40

### Multimeter und Messzange in Einem. Optimiert für Elektriker.

- Geeignet zur Prüfung von Spannung, Durchgang und Strom
- Messfunktion mit niedriger Eingangsimpedanz (LoZ) zur Vermeidung falscher Messwerte aufgrund von Streuspannungen
- Extra helle LED für Messstellenbeleuchtung
- Akustische Durchgangsprüfung
- Berührungslose Erkennung von Spannung
- Echteffektivwertmessung TRMS
- Display mit einem hohen schwarz/weiß Kontrast
- Anwenderfreundliche Bedienelemente, mit einfacher Wahl der Bedienfunktion, ideal für Einhandbedienung
- Gehäuse mit Softgrip für höheren Anwenderkomfort

### Technische Daten

Gabelöffnung	16 mm	
Messkreiskategorie	1000 V CAT III, 600 V CAT IV	
Wechselspannung AC	0,1 V-1000 V	± 1,5%
Gleichspannung DC	0,1 V-1000 V	± 1,0%
Wechselstrom AC	0,1 A-200 A	± 3,0%
Widerstandsmessung	0,1 Ohm-40 MOhm	± 1,0%
Display	HOLD	
Staub-/Spritzwasserschutz	IP64	

### Grundgenauigkeit

### Lieferumfang

Messspitzen, 2 AA Batterien, Schutztasche

Artikelnummer: 4933 4169 72  
EAN Code: 4002395 23802 6

**3 Jahre Garantie und 1 Jahr Vollservice\* bei Registrierung unter [www.milwaukeetool.de](http://www.milwaukeetool.de)!**  
\* ausgenommen Kalibrierung