

Artikelnummer: 122689

Kurzbeschreibung: Hoekbeschermer voor Knuffi
hoekbeschermprofiel type E, 2-benig, polyurethaanschuim, zwart

Langbeschreibung: Hoekbeschermer voor Knuffi
hoekbeschermprofiel type E, polyurethaanschuim, zwart, div.
uitvoeringen: Beschermende hoek voor Knuffi
hoekbeschermprofiel type E, verschillende types
uitvoeringen Zelfs in de modernste machines of opslagfaciliteiten
zijn er nog steeds bronnen van gevaar voor de veiligheid van uw
medewerkers. Met de Knuffi hoekbeschermer type E passend bij de Knuffi
hoekbeschermer type E kan je er nu a'©a'©n van schilderen. Verbind de Knuffi
beschermerhoek met het hoekbeschermprofiel voor een betrouwbare allround
stootbescherming. Zo maakt u niet alleen de scherpe randen van machines of rekken
duurzaam en nauwkeurig passend, maar ook hun scherpe hoeken. Gewoon de geschikte
uitvoering van de beschermhoek kiezen, de beschermfolie van het kleefoppervlak
verwijderen en op de gewenste plaats aanbrengen - de beschermhoek zorgt met zijn
enorme zelfklevende kracht voor de rest. Het kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.
De verwerking uit polyurethaanschuim met vuilongevoelige kleurcoating is bestand tegen
sterke temperatuurschommelingen van -40 tot +100 °C. Belangrijke
details:[ul]Beschermende hoek geschikt voor Knuffi hoekbeschermprofiel type
E2-poots ontwerp voor dubbelzijdige aansluiting rond 90 graden hoeken3-
poots uitvoering voor driezijdige aansluiting rond 90 graden hoeken Betrouwbare
stootbescherming voor scherpe hoeken van bijvoorbeeld machines en rekken
etc.Kan zowel binnen als buiten gebruikt wordenOppervlakte ongevoelig
voor vuilSterke zelfklevende sterkte, eenvoudige installatieKan individueel
op maat gesneden wordenTemperatuurbestendig: van -40 tot +100 -
°C.Materiaal: polyurethaanschuimKleur: zwartProductie volgens
ASR A1.3Brandtest volgens DIN EN 13501-1, klasse E.[ul]

