

Artikelnummer: 129213

Kurzbeschreibung: Stapelaar SDJ 1516

Langbeschreibung: Stapelaar SDJ 1516: Handbediende heftrucks zijn bijzonder geschikt voor het af en toe in- en uitstapelen van pallets en andere stukgoederen of het in- en uitladen van vrachtauto's zonder laadplatform. Door de uitsluitend handmatige aandrijving zijn deze apparaten vrijwel altijd gebruiksklaar en goedkoop in onderhoud.



Uitrusting/eigenschappen:

- handmatig heffen d.m.v. dissel of een voetpedaal
- overlastbeveiliging
- traploos regelbaar
- zakken via de handbediende hendel aan handvat dissel
- stevige handgrepen voor een goede hanteerbaarheid
- beide zwenkwielen met rem zodat hij veilig blijft staan
- beschermmrooster voor lading en tralierooster voor maximale veiligheid

Technische gegevens:

- draagvermogen: 1500 kg
- hefbereik: 90 - 1600 mm
- Vrije hefhoogte: 1510 mm
- bouwhoogte (vork neergelaten): 2080 mm
- bouwhoogte (vork omhoog): 2080 mm
- afm. vorktanden: l 1150 x b 170 x h 55 mm
- draagbreedte: 550 mm
- totale lengte: 1705 mm
- totale breedte: 755 mm
- draaicircel: 1380 mm
- eigengewicht: 245 kg

