

Artikelnummer: 132993

Kurzbeschreibung: Spanenzuiger EVO 429 Speciaal

Langbeschreibung: Spanenzuiger EVO 429 Speciaal: Hoogwaardige nat- en droogzuiger in professionele lijn met rvs-bak voor bijna alle doeleinden in industrie en kleine ondernemingen. Het kiepwagenframe maakt het eenvoudig om vloeistoffen en zwaar zuiggoed te legen. Bijzonder kiepstabiel door robuust kiepchassis. Afneembare zuigkop met bypass-zuigturbine. Gescheiden luchtstromen voor motorkoeling en sterke zuigkracht. Motorkop van polypropyleen, daarom schokbestendig en bestand tegen agressieve media. Bij het natzuigen geschiedt de uitschakeling van de zuigluchtstroom door een vlotterventiel. Turbines zijn afzonderlijk uitschakelbaar. Euronormfilter (PNF) met kwalitatief hoogwaardig oppervlak voor grote filterkracht en lange filterstandtijden. Incl. spaanderemulsiescheidingsysteem.

- Snoerlengte: 8 m
- Spanning: 230 V
- Motorvermogen: 2 x 1200 W
- Luchtdebiet: max. 7000 liter/ minuut
- Vacuüm: max. 240 mbar
- Geluidsniveau: 73 dBA
- Vuilcontainer: 73 liter
- Zuigaansluiting: a~ 60 mm
- Gewicht: 22 kg
- Afm.: 540 x 550 x 1060 mm

