



innovativ und kompetent

OASE - LIVING WATER

Ein kristallklarer Teich mit rauschendem Wasserfall oder plätscherndem Bachlauf – ein Idyll inmitten von saftigem Grün und üppig blühenden Pflanzen ist der Traum eines jeden Gartenbesitzers. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und vertrauen Sie der hochwertigen und leistungsstarken OASE-Technik.

Oase[®]
LIVING WATER

Aquamax

- Leistungsstarker OASE-Motor fördert Wasser mit Grobschmutz bis zu 8 mm Korngröße
- Stufenlos schwenkbares Kugelgelenk mit Spezialschlauchtülle und Überwurfmutter vereinfacht den Anschluss von Schlauchgrößen $\frac{3}{4}$ " , 1" , 1 $\frac{1}{4}$ " und 1 $\frac{1}{2}$ "



Fördermenge:
2000 l/Std. bis 8100 l/Std.

Aquamax Eco

- Energieeffizienter OASE-Motor, mechanisch und elektronisch regulierbar, mit innovativer elektrischer Ansteuerung zur Optimierung des Wirkungsgrades, spart bis zu 40% Strom.
- Weitere 20 % Energieeinsparung möglich durch saisonale Durchflusskontrolle (SFC- für Aquamax Eco 12000 / 16000), die selbständig die Wassermenge und die Förderhöhe bis zu 50 % reduziert
- Strömungsoptimiertes Laufrad garantiert maximale hydraulische Pumpenleistung und Förderung von Pflanzenteilen oder Koikot bis zu 10 mm Korngröße
- Stufenlos schwenkbares Kugelgelenk vereinfacht den Schlauchanschluss
- Zweiter, mechanisch regulierbarer Eingang für den Anschluss eines Skimmers oder Satellitenfilters zum Absaugen von Oberflächen- oder Teichwasser
- Voll überwinterungsfähig dank intelligenter Frostschutztechnologie
- Environmental Function Control schützt bei Trockenlauf und Blockierung



Fördermenge:
4000 l/Std. bis 16000 l/Std.

Aquamax Dry

- Leistungsstarke, extrem geräuscharme Pumpe mit enormer Standfestigkeit speziell für die Trockenaufstellung
- Installation der Pumpe erfolgt unterhalb des Wasserspiegels
- Asynchrone Motorentechnik mit strömungsoptimiertem Laufrad
- 2 zusätzliche Edelstahlschlauchsellen für Anschluss von 1" , 1 $\frac{1}{4}$ " und 1 $\frac{1}{2}$ "

