



## Beschrijving:

Brandstofjerrycan CLASSIC uit metaal, 20 l, olijf, met UN-goedkeuring voor benzine, diesel en andere gevaarlijke goederen

- met UN-goedkeuring voor het transport van gevaarlijke goederen
- gepoedercoat, E10-geschikt en gemaakt van staal van 0,9 mm
- met gepatenteerde veiligheidsspen tegen onopzettelijk openen van de jerrycan
- Ledigingstijd minimaal dankzij breed ontluchtingskanaal
- bandgelaste grepen zorgen voor stevigheid
- speciale boorgaten in de greep maken het mogelijk een uitloopbuis met clip en schroeven te bevestigen
- de hoogwaardige verf aan de binnenzijde beschermt tegen roest en ontbinding van de inhoud bij langere opslag in gevulde toestand
- voor het labelen (volgens de GHS-regelgeving en het ADR) van jerrycans gevuld met brandstof raden we onze gevaarsidentificatielabels art. nr. aan. 306100
- afzonderlijk toebehoren: Afvoerbuizen, afzuigstelsysteem, vulstelsysteem, jerrycanhouder art. nr. 435500 en gevaarsidentificatielabels (306100)
- Toelatingsnr.: 3A1/Y/100/.../D/BAM 6210-VP
- w = binnen-Ø van de vulopening = 45 x 35 mm
- d=diepte=165 mm    b=breedte=343 mm    h=hoogte=469 mm

## Informatie:

### Artikel

Artikelnummer	<b>434701</b>
GTIN	<b>4007228704495</b>
Douanetarief	<b>73102990</b>
Verpakkingseenheid (PU)	<b>5</b>

Kleur	<b>olijf</b>
Volume in L	<b>20</b>
Gewicht (kg)	<b>4,28</b>
D x B x H (mm)	<b>165 x 343 x 469</b>

### Buitenverpakking

Inhoud in stukken	<b>5</b>
D x B x H (mm)	_____ <b>LAENGE_KARTON</b> x _____ <b>BREITE_KARTON</b> x _____ <b>HOEHE_KARTON</b>

Brutogewicht VE kg	<b>21,4</b>
--------------------	-------------

### Pallet

Aantal kartonnen	<b>12</b>
Aantal lagen	<b>4</b>
D x B x H (m)	<b>1,2 x 0,8 x 2,026</b>

Kartonnen dozen per laag	<b>3</b>
Gewicht (kg)	<b>276,8</b>