

**Artikelnummer:** 132993

**Kurzbeschreibung:** Spänesauger EVO 429  
Spezial

**Langbeschreibung:** Spänesauger EVO 429  
Spezial: Hochwertiger Nass- und Trockensauger in professioneller Linie mit Edelstahlbehälter für fast alle Einsatzzwecke in Industrie und Gewerbe verwendbar. Das Kippwagenfahrgestell ermöglicht einfache Entleerung von Flüssigkeiten und schwerem Sauggut. Besonders kippstabil durch robustes Kipp-Fahrgestell. Abnehmbarer Saugkopf mit Bypass-Saugturbine. Getrennte Luftströme für Motorkühlung und starke Saugkraft. Motorkopf aus Polypropylen, daher schlagfest und beständig gegen aggressive Medien. Beim Nasssaugen erfolgt die Abschaltung des Saug-Luftstroms durch Schwimmerventil. Turbinen sind einzeln abschaltbar. Oberflächenvergüteter Euronormfilter (PNF) für große Filterkraft und hohe Filterstandzeiten. Inkl. Späne-Emulsions-Trennsystem. Kabellänge: 8 m Spannung: 230 V Motorleistung: 2 x 1200 Watt Luftfördermenge: max. 7000 Liter/Minute Unterdruck: max. 240 mbar Geräuschpegel: 73 dBA Schmutzbehälter: 73 Liter Sauganschluss: 60 mm Gewicht: 22 kg Maße: 540 x 550 x 1060 mm



**EAN/GTIN:** 4250128203029