

Artikelnummer: 998000

Kurzbeschreibung: Plattformwagen, um 90-° klappbarer Schiebegriff, mit Feststellern, bis 150 kg, L 740 x B 480 x H 860 mm, Stahl, grau

Langbeschreibung: Dieser farblich in Grau gehaltene Plattformwagen wurde aus stabilem Stahl gefertigt und ist mit einem Sicherheits-Prellband an der mit bis zu 150 kg belastbaren und mit einer rutschsicheren Kunststoffauflage versehenen Transportebene ausgestattet. Dank seines um 90-° klappbaren Schiebegriffs ist er besonders platzsparend verstaubar. Darüber

hinaus verleiht eine am Griff integrierte Verstreibungsplatte grösseren Gegenständen idealen und sicheren Halt. Der Wagen selbst ruht auf 4 spurlosen Rädern aus Vollgummi. Dabei handelt es sich um 2 Bockrollen sowie 2 Lenkrollen mit Feststellbremse für zusätzliche Stabilität beim Einsatz in Lager und Betrieb. Die Anlieferung dieses mit 3 Jahren Garantie versehenen Plattformwagens erfolgt zerlegt, die Aussenmasse betragen L 740 x B 480 x H 860 mm. Weitere Details: Ausgesprochen platzsparend im Einsatz, da Schiebegriff um 90-° klappbar. Ausgestattet mit Sicherheits-Prellband an der Transportebene, diese mit rutschsicherer Auflage aus Kunststoff. Verstreibungsplatte am Schiebegriff dient zum Halt von grösseren Gegenständen. 4 spurlose Vollgummiräder mit \varnothing 100 x B 20 mm, davon 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Radfeststeller. Anlieferung erfolgt zerlegt. Tragkraft: bis zu 150 kg. Material: Stahl. Farbe: grau. Aussenmasse: L 740 x B 480 x H 860 mm. Gewicht: 12,5 kg. Garantie: 3 Jahre.



Hersteller: Schäfer Group

EAN/GTIN: 4250510925102