


# ROLINE Cat.6A S/FTP (PiMF) patchkabel, 10GBit/s, massief, grijs, 30,0 m

<b>Art.nr.</b>	21.15.0871
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	21.15.0871
<b>EAN (een stuk)</b>	7611990124138

**roline**<sup>®</sup>  
Designed for Professionals



**Kant en klaar dubbel afgeschermd (PiMF) Twisted-Pair patchkabel met RJ-45 connectoren aan beide uiteinden.**

- Geschikt voor professionele en industriële toepassingen.
- Klaar voor gebruik.
- Buigbaar dank zij de aangespoten speciale tule met knikbescherming.
- Als rangeerkabel in patchkast of als apparaat aansluitkabel in LAN te gebruiken.
- Elke component Level kabel is 100% getest volgens TIA/EIA-568-B.2-1
- Aangesloten volgens T568A/B.
- Opbouw: 8 aders massief, geschikt voor PoE (Power over Ethernet)
- Hoogwaardige vergulde contacten.
- Impedantie: 100 Ohm.
- 10GBit/s Data overdracht

**\* Leverbaar in lengtes van: 20, 30, 50, 70 en 90 meter**

## Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Twisted Pair Kabel
Produkt type	S/FTP Patchkabel

Kleur	grijs
Lengte	30 m
Afschermings type	PiMF
Overdracht kwaliteit	Cat6A / Class EA
Aantal aders	8
Kabel type	massief
Crossed	nee
Kabel LSOH	nee
Connector type RJ45	Standaard
Technische bijzonderheden	Snagless connectoren, 10Gbit/s