

META

Kabeltrommelregal

MULTIPAL

MULTIPAL, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 4900 x 1300 x 1100 mm, 4 Ebene(n) mit Kabeltrommelauflage, A-Ständer, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL2001 Rotorange

Artikelnummer: 226972



Das Lagersystem



META Kabeltrommelregal mit A-Ständer MULTIPAL

Anbaufeld

Kabeltrommelregal






- Anbaufeld
- Schraubsystem
- Höhe x Breite x Tiefe 4900 x 1300 x 1100 mm
- Feldlast 3000 kg
- 4 Ebene(n) mit Kabeltrommelauflage
- Ebenen mit Führungshülsen an den Holmen für Trommelachse
- A-Ständer
- Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebenungen
- Konstruktion aus Stahl



- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL2001 Rotorange
- Lieferumfang: ohne Kabeltrommeln, inklusive Aufnahmeteile für Trommelachse und Bodenanker
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie

Technische Details





Möbeltyp	Regal	Böden- / Ebenentyp	Kabeltrommelaufgabe
Regaltyp	Kabeltrommelregal	Oberfläche Boden	kunststoffbeschichtet
Regalsystem	Schraubsystem	Oberfläche Ständer	verzinkt
Regalfeld	Anbaufeld	Stabilität / Aussteifung / Verst	Diagonalverstrebenungen
Material	Stahl	Farbe Boden	rotorange // RAL2001
Höhe	4900 mm	Farbe Ausführung	rotorange/verzinkt // RAL2001
Breite	1300 mm	Lieferumfang	ohne Kabeltrommeln, inklusive Aufnahmeteile für Trommelachse und Bodenanker
Tiefe	1100 mm	Anlieferung	zerlegt
Feldlast	3000 kg	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Garantie	5 Jahre
Böden / Ebenen Ausstattung	Holme mit Führungshülsen	Gewicht	90,829 kg
Regal Ausstattung	A-Ständer		

Zubehör

226851		Kabeltrommelachse für Kabeltrommelregal, Durchmesser 42 mm, Fachbreite 1300 mm, Mit Zentrierstücken und Kunststoffrollen
226855		Kabeltrommelachse für Kabeltrommelregal, Durchmesser 60 mm, Fachbreite 1300 mm, Mit Zentrierstücken und Kunststoffrollen
226978		Kabeltrommelachse für Kabeltrommelregal, Durchmesser 42 mm, Fachbreite 1300 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
226981		Kabeltrommelachse für Kabeltrommelregal, Durchmesser 60 mm, Fachbreite 1300 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
226984		Kabeltrommelachse für Kabeltrommelregal, Durchmesser 42 mm, Fachbreite 1300 mm, Mit Zentrierstücken

226988		Kabeltrommelachse für Kabeltrommelregal, Durchmesser 60 mm, Fachbreite 1300 mm, Mit Zentrierstücken
226989		Kabeltrommelaufgabe für Kabeltrommelregal, Für eine Fachlast von 750 kg, Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL2001 Rotorange

Dazu passt auch ...

213052		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
227961		Regalanfahrerschutz, Element: Einzelplanke, Höhe x Länge 400 x 1100 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in gelb/schwarz
991798		Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß