

Straßennamenschild

- Material: Aluminium
- Höhe: 150 mm
- Schriftart: DIN-Engschrift
- Folie: Typ 1 (RA 1)
- Flachschild mit V-Profil



Anwendungsbeispiel: Flachschild mit V-Profil Art. 0150vd120bw01

Ausführung: Modell/Buchstaben/Farbe

Lieferzeit	Artikel-Nr.	Bezeichnung
------------	-------------	-------------

Bis 10 Buchstaben

	0150v010ws01	einseitig bis 10 Buchst. Grund: weiß/Schrift: schwarz
	0150vd010ws01	doppelseitig bis 10 Buchst. Grund: weiß/Schrift: schwarz
	0150v110bw01	einseitig bis 10 Buchst. Grund: blau/Schrift: weiß
	0150vd110bw01	doppelseitig bis 10 Buchst. Grund: blau/Schrift: weiß
	0150v110gw01	einseitig bis 10 Buchst. Grund: grün/Schrift: weiß
	0150vd110gw01	doppelseitig bis 10 Buchst. Grund: grün/Schrift: weiß

Bis 20 Buchstaben

	0150v020ws01	einseitig bis 20 Buchst. Grund: weiß/Schrift: schwarz
	0150vd020ws01	doppelseitig bis 20 Buchst. Grund: weiß/Schrift: schwarz
	0150v120bw01	einseitig bis 20 Buchst. Grund: blau/Schrift: weiß
	0150vd120bw01	doppelseitig bis 20 Buchst. Grund: blau/Schrift: weiß
	0150v120gw01	einseitig bis 20 Buchst. Grund: grün/Schrift: weiß
	0150vd120gw01	doppelseitig bis 20 Buchst. Grund: grün/Schrift: weiß

Bis 30 Buchstaben

	0150v030ws01	einseitig bis 30 Buchst. Grund: weiß/Schrift: schwarz
	0150vd030ws01	doppelseitig bis 30 Buchst. Grund: weiß/Schrift: schwarz
	0150v130bw01	einseitig bis 30 Buchst. Grund: blau/Schrift: weiß
	0150vd130bw01	doppelseitig bis 30 Buchst. Grund: blau/Schrift: weiß
	0150v130gw01	einseitig bis 30 Buchst. Grund: grün/Schrift: weiß
	0150vd130gw01	doppelseitig bis 30 Buchst. Grund: grün/Schrift: weiß

Zu diesem Artikel empfehlen wir folgendes Zubehör:



Halterung für Straßennamenschilder, mit V-Profil-Schelle



Halterung für Straßennamenschilder, mit V-Profil-Halbschelle



Halterung für Straßennamenschilder, Klemmschelle V-Profil (gerade)

Durchmesser: 76 mm
geeignet für eine Schildhöhe von 150 mm bis max. 210 mm



Halterung für Straßennamenschilder, Klemmschelle V-Profil (schräg)

Durchmesser: 76 mm
geeignet für eine Schildhöhe von 150 mm bis max. 210 mm



Rohrpfosten aus Stahl, Ø 60 mm, Wandstärke 2,0 mm

Material: Stahl, feuerverzinkt
Durchmesser: 60 mm
Wandstärke: 2,0 mm



Rohrpfosten aus Stahl, Ø 76 mm, Wandstärke 2,0 mm

Material: Stahl, feuerverzinkt
Durchmesser: 76 mm
Wandstärke: 2,0 mm