

**Artikelnummer:** 123885

**Kurzbeschreibung:** Grund-Schraubregal WR, 5  
Fachböden, B 1300 x T 600 x H 2000 mm

**Langbeschreibung:** Schraubregal WR, 5  
Fachböden, Tiefe wahlweise 300 bis 800 mm,  
Breite 1300 mm: Das Schraubregal WR ist in dieser  
Ausführung 1300 mm breit und wahlweise mit einer  
Tiefe von 300 mm bis 800 mm verfügbar. Das  
Schraubregal WR bietet zudem 5 in der Höhe  
verstellbare Fachböden. Das Schraubregal WR  
kann wahlweise als Grund- oder Anbauelement  
bestellt werden. So können Sie auch im Nachhinein  
Ihr ganz individuelles Schraubregal erstellen. In  
dieser Ausführung ist das Schraubregal WR 1300  
mm und 2000 mm hoch. Bei der Tiefe können Sie  
zwischen 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm oder 800 mm entscheiden. Das  
Schraubregal WR bietet fünf Fachböden, die bei gleichmä ssig verteilter Last je ein  
Gewicht von 125 kg tragen. Die verzinkten und robusten Böden können auch im Raster  
von 25 mm in der Höhe verstellt werden. Das stabile und robuste Schraubregal hat  
Eckplatten zur Stabilisierung und verfügt über ein solides Schraubsystem. Dank der  
offenen Regalfächer lässt sich das Schraubregal auch beidseitig nutzen. Bitte beachten  
Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit, dass Regale mit einem Höhen- / Tiefenverhältnis grö sser  
als 5:1 gegen ein Kippen gesichert werden müssen. Weitere Details: bestellbar als  
Grundelement oder Anbauelement Winkelpfosten und Böden verzinkt beidseitige Nutzung  
Fachlast bis 125 kg (bei gleichmä ssig verteilter Last) Feldlast: 625 kg (bei gleichmä ssig  
verteilter Last) Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar solides Schraubsystem  
Stabilisierung durch Eckplatten beliebig erweiterbar - auch nachträglich inkl. 5  
Fachböden/Regalfeld Ma sse: H 2000 x B 1300 mm Tiefe wahlweise: 300 mm, 400 mm,  
500 mm, 600 mm oder 800 mm Sicherheit: Regale mit einem Höhen- / Tiefenverhältnis  
grö sser als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden, DGUV Regel 108-007.



**EAN/GTIN:** 4250623743341