

## AXOR Citterio

### 4-Loch Wannenrandarmatur mit Hebelgriffen

Oberfläche: **Brushed Brass** Artikelnummer: **39446950**



#### Merkmale

- besteht aus: 4-Loch Wannenrandarmatur, Handbrause, Brauseschlauch, Brausehalter
- 2 Verbraucher
- Ausladung: 190 mm
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- Strahlart Handbrause: Rain, RainAir, WhirlAir
- maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 21 l/min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 21 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 18 l/min
- Keramikventile heiß/kalt 90°
- Umsteller mit automatischer Rückstellung
- Rückflussverhinderer
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussart: Grundkörper
- Wannenrandmontage
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- P-IX 9087/ICB

#### Technologie




**AXOR Citterio**  
**4-Loch Wannenrandarmatur mit Hebelgriffen**  
 Oberfläche: **Brushed Brass** Artikelnummer: **39446950**



## Produktabbildung



## Maßzeichnung



## Durchflussdiagramm

