

**DIGITUS®****USV-Anlage Line Interactive mit LCD Display**

- mikroprozessorgesteuerte Line Interactive Technologie
- Ausgangsanschlüsse: 2 x Schutzkontakt-Anschluss, 2 x RJ11, 1 x USB-B Typ 2.0
- Überlast-, Entladungs- und Überladungsschutz
- Abwärts-/Aufwärtswandler zur Stabilisierung der Spannung
- Kaltstartfunktion
- automatischer Neustart während Spannung wiederhergestellt wird
- Alarm Sounds: Batteriemodus (erklingt alle 10 sek.), niedriger Batteriestatus (erklingt jede Sekunde), Überlast (erklingt alle 0,5 sek.), Fehler (erklingt durchgängig)
- Eingangsspannung: 230V VAC
- Spannungsbereich: 162 - 290 VAC
- Frequenzbereich: 50 Hz (auto sensing)
- Ausgangsspannung: 230 VAC  $\pm$  10%
- Wechselstromregulation (Batteriemodus): 10%
- Frequenzbereich (Batteriemodus): 50 Hz  $\pm$  1%
- Wellenform (Batteriemodus): Simulierte Sinuswelle
- Batterie: 1 x 12V / 7Ah
- Aufladezeit: 6-8 Stunden zur Wiederherstellung von 90% der Kapazität
- typische Transferzeit: 2 - 6 ms
- Geräuschpegel: unter 40 dB
- Gewicht: 4,35 kg
- Lieferumfang: USV-Anlage, USB Kabel, Stromkabel, Anleitung, Produkt Support CD-ROM
- Schutzkontakt-Stecker - für die Schweiz wird der Artikel zusätzlich mit einem Fixadapter geliefert

**Anwendungsbeispiele:**

- als gesicherte Stromversorgung für Büro-Computer und Workstations
- bietet Sicherheit für die Geschäfts- und Büro-Computersysteme gegen Datenverlust und Spannungsschäden
- perfekt für Unternehmen, kleine Netzwerke



USV-Anlage Line Interactive, 600 VA, 360 W



USV-Anlage Line Interactive, Anschlüsse

Produkt	Ausführung	Leistung	Ports	Überbrückungszeit	Maße	Anwendung	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
USV-Anlage Line Interactive	600 VA	360 Watt	2 x Schutzkontakt	10 - 12 Minuten	(B)101 x (T)298 x (H)142 mm	Büro-Computer	DN-170063	11006583