

rayonnage grande largeur

rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2760 x 800 mm, charge max. par tablette 700 kg, 3 niveaux avec tablette à segments, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL5010 bleu gentiane



Numéro d'article: 149937



Rayonnage grande largeur

Champ de montage

rayonnage grande largeur



- rayonnage suivant
- système emboîtable
- convient pour pour marchandises encombrantes
- hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2760 x 800 mm
- charge maximale par élément 2100 kg
- charge max. par tablette 700 kg
- 3 niveaux avec tablette à segments
- Réglable au pas de 50 mm
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- traverses avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL5010 bleu gentiane

- montants avec pied (chevillable)
- volume de livraison : rayonnage suivant avec 1 échelle et plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté





Détails techniques

type de meuble	rayonnage	type tablette/niveau	tablette à segments
type de rayonnage	rayonnage grande largeur	tablette réglable au pas	50 mm
rayonnage modulaire	système emboîtable	surface de tablette	galvanisé
champ de rayonnage	rayonnage suivant	surface de montant	galvanisé
convient pour (produit/matériau)	marchandises encombrantes	surface de traverses	avec revêtement en plastique
matériau	acier	équipement rayonnage	tablettes
hauteur	2000 mm	soubassement	pied (chevillable)
largeur	2760 mm	couleur traverse	bleu gentiane // RAL5010
profondeur	800 mm	exécution couleur	galvanisé
charge maxi par tablette	700 kg	volume de livraison	rayonnage suivant avec 1 échelle et plateaux conf. à l'offre
charge maxi par élément	2100 kg	livraison	démonté
nombre de tablettes/niveaux	3 pièce	Poids	131,62 kg

Accessoires

701719		tôles de calage, pour rayonnage grande largeur, hauteur 1 mm
701741		cheville pour rayonnage grande largeur, diamètre 10 mm

Cela s'adapte aussi ...

213052		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés
231461		caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 305 x 220 x 100 - 150 mm, tablette automatique
991798		panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc